



Neue SANDFLEX® Bimetal, 3906

Praktisch unzerbrechliches und splitterfreies Bimetal-Blatt mit präzisionsgeschliffenen Zähnen für alle Arten der Metallzerspanung. Blattrücken aus widerstandsfähigem, aber flexiblen Federstahl und Zahnkante aus hochlegiertem Super-HSS-Stahl. Dieses Blatt garantiert eine wesentlich höhere Standzeit und längere Zahnschärfe als herkömmliche Handsägeblätter. Das neue SANDFLEX® Handsägeblatt vereint extrem hohe Schnitteigenschaften und Widerstandsfähigkeit mit einer hohen Flexibilität und ist im Vergleich zu anderen gehärteten oder flexiblen Handsägeblättern von erheblich höherer Qualität.

Verpackungen: -100: 10 Bündel mit je 10 Blätter in schwarzer Kunststoff-Box mit transparentem Deckel.

-100-RET: 100 Blätter mit aufgedrucktem EAN-Code in einzigartiger Einzelentnahme-Verpackung.






-10P: 10 Blätter in SB-Verpackung.

-5P: 5 Blätter in SB-Verpackung.

-3P: 3 Blätter, je 1 x 18, 24 und 32 Zähne pro Zoll in Kunststofftasche, VE = 10 Stück.

-2P: 2 Blätter auf SB-Karte, VE = 10 Stück.



			L x W x T mm		
3906-250-18-100	8233495	100	250x13x0.65	18	15
3906-250-24-100	8233501	100	250x13x0.65	24	15
3906-250-32-100	8233518	100	250x13x0.65	32	15
3906-300-14-100	8233525	100	300x13x0.65	14	17
3906-300-18-100	8233532	100	300x13x0.65	18	17
3906-300-24-100	8233549	100	300x13x0.65	24	17
3906-300-32-100	8233556	100	300x13x0.65	32	17
3906-300-14-100-RET	8233563	100	300x13x0.65	14	17
3906-300-18-100-RET	8233570	100	300x13x0.65	18	17
3906-300-24-100-RET	8233587	100	300x13x0.65	24	17
3906-300-32-100-RET	8233594	100	300x13x0.65	32	17
3906-300-18-2P	8233617	1	300x13x0.65	18	48
3906-300-24-2P	8233624	1	300x13x0.65	24	48
3906-300-32-2P	8233631	1	300x13x0.65	32	48
3906-300-3P	8233754	1	300x13x0.65	18/24/32	74
3906-300-18-5P	8237400	1	300x13x0.65	18	84
3906-300-24-5P	8237417	1	300x13x0.65	24	84
3906-300-32-5P	8237424	1	300x13x0.65	32	84
3906-300-14-10P	8233693	1	300x13x0.65	14	182
3906-300-18-10P	8233723	1	300x13x0.65	18	182
3906-300-24-10P	8233730	1	300x13x0.65	24	182
3906-300-32-10P	8233747	1	300x13x0.65	32	182