

Einphasen-Transformatoren

Sicherheits-, Trenn-, Steuer- und Netztransformatoren SITAS

Trenn-, Steuer- und Netztransformatoren SITAS

Übersicht

- nach EN 61558-2-4, -2-2, -2-1
- **CE, cULus**
- 4AM: $t_a = 40 \text{ °C/B}$, 4AT: $t_a = 55 \text{ °C/H}$
- AC 50/60 Hz
- Schutzarten IP00, IP23, IP54



4AM mit Schraub-/Flachsteckanschluss (Bild links) und 4AT mit Schraubanschluss (Bild rechts)