

SLOAN AG
 Birmannsgasse 8
 CH-4009 Basel
 Switzerland
 Tel.: +41 (0) 61 264 10 60
 Fax: +41 (0) 61 264 10 75
 E-Mail: sloan@sloan-basel.com
 www.sloan-basel.com

Indicator lights Insulated base
 Lamp T1³/₄, replaceable from the front
 [Filament lamp or LED with midget flange base]

886



Actual size
 Grösse 1:1
 Echelle 1:1

876



Signalleuchten Isolierter Sockel
 Lampe Typ T1³/₄, von vorne auswechselbar
 [Glühlampe oder Leuchtdiode
 mit Midget-Flange Sockel]

Voyants lumineux Embase isolée
 Lampe type T1³/₄, remplacement frontal
 [Lampe à filament ou diode lumineuse
 avec culot midget flange]

887

**Waterproof
 Wasserdicht
 Etanche**

877

Further specifications and options see other side Weitere Spezifikationen und Optionen auf Rückseite Autres spécifications et options au verso

Type Typ Type	Body / Körper / Corps		Accessories Zubehöre Accessoires	Cap / Farbkappe / Cabochon			Light source Lichtquelle Source lum.	
	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface		Style Form Forme	Colour Farbe Couleurs	Nature Beschaffenheit Nature		
87 88 Body rotation-proof Körper mit Verdrehschutz Corps anti-rotation	6 Not waterproof Nicht wasserdicht Non étanche Body and cap without O-ring Körper und Farbkappe ohne O-Ring Corps et cabochon sans O-ring 7 Waterproof Wasserdicht Etanche IP 64 max. Protection against splashwater from the front Schutz gegen Spritzwasser von vorn Protection contre les éclaboussures d'eau frontales Body and cap with O-ring Körper und Farbkappe mit O-Ring Corps et cabochon avec O-ring	0 Standard execution Standard Ausführung Exécution standarde M Type 887 IP 64 max. Military execution [on request] Militär-Ausführung [auf Anfrage] Exécution militaire [sur demande]	0 without Body ohne Körper sans corps B Blackened geschwärzt Noircie S Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante	0 without ohne sans 1 Types 876/877 [P/N 856034] 2 Types 886/887 [P/N 887210]	0 without cap ohne Farbkappe sans cabochon G Only without FRESNEL / sans FRESNEL seulement H Only without FRESNEL / nur ohne FRESNEL J Only without FRESNEL / nur ohne FRESNEL K Only without FRESNEL / nur ohne FRESNEL S Only without FRESNEL / sans FRESNEL seulement T Only without FRESNEL / sans FRESNEL M Only without FRESNEL / nur ohne FRESNEL N Only without FRESNEL / nur ohne FRESNEL	0 without ohne sans A Amber Orange Orange B Blue Blau Bleu C Clear Klar Clair G Green Grün Vert R Red Rot Rouge W White Weiss Blanc	0 without ohne sans 1 transparent with mit avec FRESNEL 2 transparent without ohne sans FRESNEL 3 translucent with mit avec FRESNEL 4 translucent without ohne sans FRESNEL	see data-sheets siehe Datenblätter voir feuilles techn. MF Led N° 60-65, 68 or other T1 ³ / ₄ -Leds [L5] Available with built-in resistor Eingebauter Widerstand möglich Possible avec résistance incorporée F5 Filament lamps Glühlampen Lampes à filament
		Non available combinations Nicht lieferbare Kombinationen Combinaisons non livrables W — 1 W — 2 C — 3 C — 4						

Order-code
 Bestell-code
 Code de commande

8

Order-code see data-sheet of the selected light source
 Bestell-Code siehe Datenblatt der ausgesuchten Lichtquelle
 Code de commande voir feuille technique de la source lumineuse choisie

876, 886 877, 887

Spezifikationen

Body Caps	<ul style="list-style-type: none"> Bright nickel plated or blackened brass Metal part: bright nickel plated or blackened brass Shroud: clear or black anodized aluminium Lens: PC Filament lamps T1½/-MF LED T1½/-MF
Lamp	<ul style="list-style-type: none"> Centre contact: tin plated Side contact: tin plated beryllium bronze
Terminals	<ul style="list-style-type: none"> Centre contact: tin plated Side contact: tin plated beryllium bronze
Soldering	<ul style="list-style-type: none"> 3 s max. at 260°C max.

Spezifikationen

Körper Käppchen	<ul style="list-style-type: none"> Messing glanzvernickelt oder geschwärzt Metallteil: Messing glanzvernickelt oder geschwärzt Hülse: Aluminium, farblos oder schwarz eloxiert Linse: PC Glühlampen T1½/-MF LED T1½/-MF
Lampe	<ul style="list-style-type: none"> Mittelkontakt: Messing, verzinkt Seitenkontakt: Beryllium Bronze, verzinkt
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> Mittelkontakt: Messing, verzinkt Seitenkontakt: Beryllium Bronze, verzinkt
Lötdauer	<ul style="list-style-type: none"> Max. 3 s bei max. 260°C

Spécifications

Corps Cabochons	<ul style="list-style-type: none"> Laiton nickelé brillant ou noirci Partie métallique: Laiton nickelé brillant ou noirci Douille: aluminium, anodisé incolore ou noir Lentille: PC Lampes à filament T1½/-MF LED T1½/-MF
Lampe	<ul style="list-style-type: none"> Contact central: Ms. revêtement étamé Contact latéral: Bronze au beryllium, revêtement étamé
Raccords	<ul style="list-style-type: none"> Contact central: Ms. revêtement étamé Contact latéral: Bronze au beryllium, revêtement étamé
Soudage	<ul style="list-style-type: none"> 3 s max. à 260°C max.

Options, on request

Body Caps	<ul style="list-style-type: none"> Different material Metal part: Different material Different material Stamped symbols on flat caps available Flashing Centre and side contact: gold plated
LED Terminals	<ul style="list-style-type: none"> Flashing Centre and side contact: gold plated

Optionen, auf Anfrage

Körper Käppchen	<ul style="list-style-type: none"> Anderes Material Metallteil: Anderes Material Anderes Material Druck von Symbolen auf flache Käppchen möglich Blinkend Mittel- und Seitenkontakt vergoldet
LED Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> Blinkend Mittel- und Seitenkontakt vergoldet

Options, sur demande

Corps Cabochons	<ul style="list-style-type: none"> Matériel différent Partie métallique: Matériel différent Matériel différent Impression de symboles sur les cabochons plats possible Clignotant Contacts central et latéral dorés
LED Raccords	<ul style="list-style-type: none"> Clignotant Contacts central et latéral dorés

Types								
	Robust execution Robuste Ausführung Exécution robuste	Robust execution Robuste Ausführung Exécution robuste	Colourless anodized aluminium shroud Farblos eloxierte Aluminium-Hülse Douille en alumin. anodisée incolore	Black anodized aluminium shroud Schwarz eloxierte Aluminium-Hülse Douille en alumin. anodisée noir	Colourless anodized aluminium shroud Farblos eloxierte Aluminium-Hülse Douille en alumin. anodisée incolore	Black anodized aluminium shroud Schwarz eloxierte Aluminium-Hülse Douille en alumin. anodisée noir	Large area light source Grosse Leuchtfläche Dispersion optimum	Large area light source Grosse Leuchtfläche Dispersion optimum
876 886 Actual size Größe 1:1 Echelle 1:1 Without/ ohne/sans 'O'-Ring								
877 887 Actual size Größe 1:1 Echelle 1:1 With/ mit/avec 'O'-Ring								
	S	T	H	G	K	J	M	N

How to order

876 0 B 0 0 0 0	Body only
877 0 0 0 S A 1	Cap only
877 0 S 1 K R 1 5R10E	Complete

Bestellbeispiele

876 0 B 0 0 0 0	Nur Körper
877 0 0 0 S A 1	Nur Käppchen
877 0 S 1 K R 1 5R10E	Komplett

Exemples de commande

876 0 B 0 0 0 0	Corps seulement
877 0 0 0 S A 1	Cabochon seulement
877 0 S 1 K R 1 5R10E	Complet