



Bandschleifer

## GBS 75 AE Set Professional

Der robuste Handliche



- Extrem handlich zum Entfernen, Planschleifen, Glätten und Säubern auf Holz, Kunststoff und Metall
- Robuste Zahnriemen und Metallzahnriemen für hohe Standzeiten
- Alulaufrollen für höchste Beanspruchung

---

## GBS 75 AE Set Professional

---

- Optimierte Schleifergebnisse durch grafitbeschichtete Schleifplatte
- Stabiler Schnellspannhebel für einfachen Bandwechsel
- Lenkrollenfeineinstellung für exakten Bandlauf
- Steuerelektronik mit Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
- Abnehmbarer Zusatzhandgriff für randnahe Schleifen
- Anschluss für Absaugung mit Staubsack und Staubsauger
- Im attraktiven Set-Angebot mit umfangreichem Zubehör

Best.-Nr. 0 601 274 765

- Gewebeschleifband
- Staubsack (1 605 411 025)
- Grafitplatte (2 601 098 043)
- Handwerkerkoffer (2 605 438 584)
- Parallel-/Winkelanschlag (2 607 001 079)
- Untergestell (1 608 030 024)

---

Packung (L/B/H)

510 x 225 x 185 mm

---

## Technische Daten

Bandlaufgeschwindigkeit	200 – 330 m/min
Schleiffläche, Breite	75 mm
Band, Länge	533 mm
Band, Breite	75 mm
Nennaufnahmeleistung	750 W
Abgabeleistung	410 W
Gewicht ohne Kabel	3,4 kg

## Funktionen

- Electronic
- Staubabsaugung

## Geräusch-/Vibrationsinformation

### Werte einblenden

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen)

Schwingungsemissionswert $a_h$	2,5 m/s <sup>2</sup>
Unsicherheit K	1,5 m/s <sup>2</sup>

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 84 dB(A); Schalleistungspegel 95 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

