


- Ideal for camping, boating and caravan
- Compact size
- Built-in alarm
- Short circuit proof
- Battery clips or cigarette lighter socket
- Available in 12 V and 24 V voltage versions
- EU or UK output socket
- "E"-marked vehicle (ECE Regulation)
- Ideell for camping, båt og bil
- Kompakt enhet
- Innebygget alarm
- Kortslutningssikker
- Batteriklemmer eller sigarett-tenner plugg
- Tilgjengelig i 12 V og 24 V spenningsversjoner
- EU eller UK stikkontakt
- "E"-merket for kjøretøy (ECE Regulation)



Technical specifications	Tekniske data	12 V	24 V
Input voltage:	Inngangsspenning:	12 VDC	24 VDC
Output voltage (mod. sine w.):	Utg.spennning (modifisert sinus):	230 VAC +5/-10% (50 Hz)	
Output power	Utgangseffekt		
• Continuous:	• Kontinuerlig:	150 W	
• Intermittent - max. 40 min.:	• Kortvarig - maks. 40 min.:	150 W	
• Intermittent:	• Kortvarig:	300 W	
Temperature range	Temperaturområde		
• Operating:	• Drift:	0° C - 50° C +/- 5° C	
No load current:	Tomgangsstrøm:	< 0,2 A	< 0,14 A
Efficiency:	Effektivitet:	> 90 %	
Low battery alarm:	Alarm ved lav batterispenning:	10,5 V	21 V
Battery shut-down:	Avbrudd ved batterispenning:	10 V	20 V
Input Over Voltage	Alarm/avbrudd		
Shutdown Alarm	v. overspenning på inngang	> 16,5 V	> 33 V
Electrical safety standard:	Elektrisk sikkerhetsstandard:	EN 60950	
EMC standards	EMC standarder		
• Emission:	• Emisjon:	EN 61000-6-3, ECE Regulation No 10	
• Immunity:	• Immunitet:	EN 61000-6-1, ECE Regulation No 10	
Protection:	Sikring:	Input low voltage, input overvoltage, low battery alarm, overtemperature, overload protection and short circuit proof	
		Mot lav inngangsspenning, inngang mot overspenning, alarm ved lav batt. spenning, termisk sikret, overlast-beskyttet og kortslutningssikker	
MTBF:	MTBF:	60.000 hours / timer	
DC terminals:	DC terminaler:	Cigarette plug or battery clips Sigarett-lighter plugg eller batteriklemmer	
Dimensions w/batt. clips (LxWxH):	Mål m/batteriklemmer (LxBxH):	127,5 x 148,5 x 66mm	
Dimensions w/cig. plug (LxWxH):	Mål m/sigarett-lighter (LxBxH):	116 x 148,5 x 66mm	
Weight:	Vekt:	770 g	