





BÜLA 30 K	BÜLA 300 K	LAS 30	KD 10
50 Stück pieces pièces	50 Stück pieces pièces	50 Stück pieces pièces	100 Stück pieces pièces
930 727 - 100	931 667 - 100	972 518 - 100	930 109 - 100
930 727 - 101	931 667 - 101	972 518 - 101	930 109 - 101
930 727 - 102	931 667 - 102		
930 727 - 103	931 667 - 103		
930 727 - 104	931 667 - 104		



Büschelstecker, trittfeste, biegsame Isolierhülse mit Querloch. Das sich verjüngende Hülsenende dient als Knickschutz für die Leitung. Lötanschluss bis max. 2,5 mm² Leiterquerschnitt. Kontaktmaterial Messing vernickelt.

Multiple-spring wire plug, shatter-proof, flexible insulating sleeve with transverse hole. The tapering sleeve end also serves as kinking protection for the lead. Solder connection up to maximum cable cross-section of 2.5 mm². Nickel-plated brass contact material.

Fiche de contact mâle, à aigrette, à douille d'isolation flexible et résistante à l'écrasement, avec trou transversal. Le corps de douille en forme d'obus fait en outre office de protection de flambage du câble. Raccord du câble par soudure jusqu'à une section maximum de 2,5 mm². Contacts en laiton nickélé.

Büschelstecker, trittfeste, biegsame Isolierhülse mit Querloch. Seitliche Stützen bieten Schutz gegen Berührung beim Querstecken. Das sich verjüngende Hülsenende dient als Knickschutz für Leitung. Lötanschluss bis 2,5 mm² Leiterquerschnitt.

Multiple-spring wire plug, shatter-proof, flexible insulating sleeve with transverse hole. Lateral supports provide protection against contact when plugged in at right angles. The tapering sleeve end also serves as kinking protection for the lead. Solder connection up to maximum cable cross-section of 2.5 mm².

Fiche de contact mâle, à aigrette, à douille d'isolation flexible et résistante à l'écrasement, avec trou transversal. Des embases latérales assurent une protection au toucher lors du branchement de fiches transversales. Le corps de douille en forme d'obus fait en outre office de protection de flambage du câble. Raccord du câble par soudure jusqu'à une section maximum de 2,5 mm².

Lamellenstecker mit Käfigfeder, trittfest, das sich verjüngende Hülsenende dient als Knickschutz. Lötanschluss bis 2,5 mm², Kabeldurchmesser bis 4,2 mm. Kontaktmaterial Messing vernickelt. Kontaktfeder Kupfer Beryllium vernickelt.

Laminated, shatter-proof plug with caged spring and tapering sleeve providing protection against kinking. Soldered connections up to 2.5 mm², cable diameters up to 4.2 mm. Nickel-plated brass contact, nickel-plated copper beryllium contact spring.

Fiche à lamelles avec ressort à cage, à aigrette, le corps de la douille en forme d'obus fait office de protection contre le flambage. Raccord par soudure jusqu'à 2,5 mm². Diamètre de câble jusqu'à 4,2 mm. Contact en laiton nickélé. Ressort de contact en cuivre béryllium, nickélé.

Isolierte Kupplung mit einem vernickelten Messingrohr für zwei ø 4 mm Stecker.

Insulated coupling with a nickel-plated brass tube for two 4 mm diameter plugs.

Connecteur isolé à douille en laiton nickélé permettant d'introduire deux fiches mâles de ø 4 mm.

60 V DC
30 A
3 mΩ
-25°C ... +70°C
löten

60 V DC
30 A
3 mΩ
-25°C ... +70°C
löten

60 V DC
32 A
3 mΩ
-25°C ... +70°C
löten

60 V DC
10 A
5 mΩ
-25°C ... +70°C
ø 4 mm Stecker