

HyFlex® 11-100

MECHANIKSCHUTZ

 **SPEZIALZWECKE**

 **LEICHT**

ART. NR. #	AUSFÜHRUNG	GAUGE	TRÄGER-MATERIAL	BESCHICHT-UNGS-MATERIAL	BESCHICHT-UNGSART/-PROFIL	STULPENART	FARBE	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	VERPACK-UNG
11-100	Gestrickt	13	Nylon Leitfähige Faser	Nitrilschaum	Innenhand beschichtet	Strickbund	Grau	6, 7, 8, 9, 10, 11	220-275	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton



BESCHREIBUNG

- Die Modelle HyFlex® 11-100 sind speziell für Arbeiten im Bereich der Mikroelektronik geeignet, bei denen elektrostatische Entladungen (ESD) unbedingt vermieden werden müssen.
- Die dünne Ausführung der Handschuhe erleichtert die Handhabung der immer kleineren Bauteile, die in der Mikroelektronik verwendet werden.
- Ansell ist der einzige Anbieter einer Nitrilschaumausführung. Die Modelle HyFlex® 11-100 mit Nitrilschaum-Beschichtung gewährleisten, dass Flächen sauber bleiben.

BEMERKUNGEN


- Antistatisch gemäß EN1149



KATEGORIE II

Herausragend wirksamer, komfortabler ESD-Schutzhandschuh

PRIMÄRINDUSTRIEN



IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Elektronikindustrie
- Vor- und Nacharbeiten beim Lackieren
- Kontrollierte Arbeitsumgebungen (z.B. Reinräume), Klimakammern

Druckdatum: 05-05-2014

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

