



## Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Kunststoffmantel

- PCS-SMC Kompressionsverschraubung mit drehendem Gewinde, IP65

Drehendes Außengewinde, Messing vernickelt. Erfüllt IP65.

### Hauptmerkmale

- Mehrteilige Verschraubung inkl. elastomerer Dichtung
- Hervorragende Zugfestigkeit
- Außengewinde drehbar

<b>MATERIAL</b>	Messing vernickelt (NPB), Polyamid 6 (PA6)
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +135 °C



HelaGuard PCS-SMC, drehende Kompressionsverschraubung.



TYP	Nenn- maß	Gewinde- maß (metrisch)	Min. Bohrloch Größe	Länge (L)	SW Grund- körper	SW Gewinde	SW Grund- körper II	Gewinde- länge	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
PCS12-SMC-M16	12	M16	8,6	39,0	20	20	22	10,0	10 Stück	Metall (ML)	166-31500
PCS16-SMC-M16	16	M16	11,5	40,9	24	24	26	10,0	10 Stück	Metall (ML)	166-31501
PCS16-SMC-M20	16	M20	11,5	41,0	24	24	26	10,0	10 Stück	Metall (ML)	166-31502
PCS20-SMC-M20	20	M20	15,3	41,8	26	26	29	10,0	10 Stück	Metall (ML)	166-31503
PCS25-SMC-M25	25	M25	19,1	50,7	33	29	35	12,0	10 Stück	Metall (ML)	166-31504
PCS32-SMC-M32	32	M32	26,0	56,9	40	38	42	13,0	2 Stück	Metall (ML)	166-31505

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

## Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Kunststoffmantel

- PCS-90FMC 90°-Kompressionsverschraubung, IP65

90°-Verschraubung, Außengewinde, Messing vernickelt. Erfüllt IP65.

### Hauptmerkmale

- Mehrteilige 90° Verschraubung inkl. elastomerer Dichtung
- Hervorragende Zugfestigkeit

<b>MATERIAL</b>	Messing vernickelt (NPB), Polyamid 6 (PA6)
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +135 °C



HelaGuard PCS-90FMC 90°-Kompressionsverschraubung.



TYP	Nennmaß	Gewindemaß (metrisch)	Min. Bohr- loch Größe	SW Grund- körper	SW Grund- körper II	Gewinde- länge	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
PCS12-90FMC-M16	12	M16	8,6	20	22	10,0	10 Stück	Metall (ML)	166-31601
PCS16-90FMC-M16	16	M16	11,5	20	26	10,0	10 Stück	Metall (ML)	166-31602
PCS16-90FMC-M20	16	M20	11,5	24	26	13,0	10 Stück	Metall (ML)	166-31603
PCS20-90FMC-M20	20	M20	15,3	24	29	13,0	10 Stück	Metall (ML)	166-31604
PCS25-90FMC-M25	25	M25	19,1	30	35	14,0	10 Stück	Metall (ML)	166-31605
PCS32-90FMC-M32	32	M32	26,0	36	42	15,0	2 Stück	Metall (ML)	166-31606

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.