

5920UAI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310832

Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigungen. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Gleitlager

Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------------|
| Rad-Ø | 75 mm |
| Reifenbreite | 10 mm |
| Rollenbreite | 64 mm |
| Rückenloch | 10 mm |
| Dom-Ø | 22 mm |
| Störkreis-Ø | 120 mm |
| Bauhöhe | 76 mm |
| Temperaturbereich | - 10 / + 40 °C |
| Norm | EN 12528 |
| Eigengewicht | 0.174 kg |
| Störkreisradius | 60 mm |
| Härte der Lauffläche | A 87 Shore |
| Tragfähigkeit | 80 kg |
| Tragfähigkeit (statisch) | 160 kg |



| | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Laufverhalten | + | + | + | + | + |
| Fahrgeräusch | + | + | + | + | + |
| Verschleißbeständigkeit | + | + | + | + | + |
| Korrosionsbeständigkeit | + | + | + | + | + |

5920UAI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310832

