



Save as PDF




Peli protector cases - Long cases - 1720 Long Case



Innenabmessungen :
106.6 x 34.3 x 13.3 cm (42" x 14" x 5")

Wasserdicht, bruchfest und staubdicht

- Leicht zu öffnender zweistufiger Verschluss
- Offener Zellkern mit solider Wandkonstruktion - stark und leicht
- O-Ring-Dichtung
- Automatisches Druckausgleichsventil
- Einklappbare Griffe
- Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahlhager.
- Edelstahlbeschläge und Schlosssicherung
- 3-teiliges Schaumstoffset
- Individuelles Namensschild auf Wunsch erhältlich
- Bedingungslose Qualitätsgarantie



SchwarzOd_green

Peli protector cases - Long cases - 1720 Long Case TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen (L x W x D)		Interior Dimensions (L x W x D)	
112.7 x 40.6 x 15.5 cm (44" x 16" x 6")		106.6 x 34.3 x 13.3 cm (42" x 14" x 5")	
Deckeltiefe	Bodentiefe	Gesamttiefe	
4.4 cm (2")	8.9 cm (3.50")	13.3 cm (5.25")	
Deckeltiefe	Bodentiefe	Gesamttiefe	
4.4 cm (1.75")	8.9 cm (3.50")	13.3 cm (5.25")	
Gewicht mit Schaumstoff	Gewicht ohne Schaumstoff	Auftrieb max.	
8.6 kg. (18.96 lbs)	7.6kg (16.76 lbs.)	73 kg (160.94 lbs.)	
Temperaturbereich		No. of Wheels	
-40 / 99° C (-40 / 210° F)		2	

Personalized Nameplate Available

1720 Long Case Certificates

- Def Stan 81-41/STANAG 4280

Materials

Gehäuse	Verschluss	O-Ring Deckel	Stifte
Polypropylene	ABS	PolymerStainless Steel	

Schaumstoff	Ausgleichsschraube	Ausgleichsventil	O-Ring, Ausgleich
1.3 lb Polyurethane	ABS	3 Micron Hydrophobic Non- Woven PET	70 Shore Nitrile

Konfiguration

Kat. #	Beschreibung
1720	Peli protector cases - Long cases - 1720 Long Case

Peli protector cases - Long cases - 1720 Long Case Zubehör

Kat. #	Beschreibung