

## 6800 K

### LEDDriving W5W – Premium | LED – Innenbeleuchtung



#### Anwendungsgebiete

- Innenbeleuchtung

#### Produktvorteile

- 5 Jahre Garantie
- Perfekte Lichtverteilung dank modernem Diffusormaterial
- Keine punktuelle Beleuchtung dank homogenem Licht
- Große Auswahl an verschiedenen Lichtfarben für vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten
- Wartungsfreier Betrieb dank hoher Lebensdauer von bis zu 5.000 h
- Bis zu 80 % weniger Energieverbrauch (im Vergleich zu Standardlampen)
- Einfache Plug & Play-Umrüstung

#### Produkteigenschaften

- LED Retrofit-Lampen für unterschiedliche Anwendungen im Fahrzeuginnenraum
- LEDW5W verfügbar mit Farbtemperatur: 4.000 K, 6.000 K, 6.800 K, 2.000 K
- LEDW5W verfügbar mit Lichtfarbe: Warmweiß, Kaltweiß, Eisblau, Gelb
- Stoß- und vibrationsfest

---

## Technische Daten

---

### Elektrische Daten

Nennleistung	1.00 W
Nennspannung	12 V

### Photometrische Daten

Farbtemperatur	6700 K
----------------	--------

### Abmessungen & Gewicht

Länge	26.8 mm
Durchmesser	10.0 mm
Produktgewicht	1.90 g

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d
--------------------------	-----------

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

### Klassifikationen

Bestellnummer	2850BL-02B 1W12
---------------	-----------------

---

## Verpackungsinformationen

---

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321875549	6800 K	Blister 2	13 mm x 95 mm x 135 mm	0.17 dm <sup>3</sup>	15.80 g
4008321875556	6800 K	Versandschachtel 10	146 mm x 104 mm x 71 mm	1.08 dm <sup>3</sup>	111.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Referenzen / Verweise

---

Garantiebedingungen unter  
▶ [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)

---

## Rechtliche Hinweise

---

Nicht ECE-konform  
Bei Exterieur-Anwendungen nur für den Offroad-Einsatz zugelassen. Illegaler Gebrauch auf öffentlichen Straßen führt zum Verlust von Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz.

---

## Haftungsausschluss

---

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

---