

MAM50M



- Elektronischer Winkelmessadapter mit Magnet
- Genauigkeit $\pm 2\%$ für eine 90° Drehung bei $30^\circ/s$
- Zielbereich $0-360^\circ$
- Display Bereich $0-999^\circ$
- Optisches und akustisches Signal mit einem roten und 5 grünen LED's
- Automatisches Abschalten
- Betriebstemperaturbereich: $-10^\circ\text{C} - 80^\circ\text{C}$
- Lagertemperaturbereich: $-20^\circ\text{C} - 70^\circ\text{C}$
- 9 vorgegebene Wertespeicher
- 2 AAA Batterien inbegriffen
- Lebensdauer der Batterien: 48 Stunden

Product Block Price list Texts

Short text for pricelist

Zero language text:

Electronic angle measuring adaptor with magnet

Elektronischer Winkelmessadapter mit Magnet

Save

Short footer text for pricelist

Zero language text:

Torque Tools MAM

				S D C	E D C	A D C			Pricelist field 1	Pricelist field 2	Save
10	MAM50M	0215300	1	x	x		0-360	280	0-360		