

Article numéro: 77749

Lame de rechange pour raclette, 600 mm, Noir



Lame de rechange pour raclette 60 cm

Données techniques

Code EAN	5705020777493
Code Dun	15705020777490
Code de marchandise	96039099
Matériau	Polypropylène, Caoutchouc cellulaire
Quantité par Carton	20 Pcs.
Couleur	Noir
Hauteur	45 mm
Longueur	600 mm
Largeur	30 mm
Colis Longueur	610 mm
Colis Hauteur	210 mm
Colis Largeur	300 mm
Poids brut	0.152 kg
Poids net	0.125 kg
Pays d'origine	Denmark
Température max. de nettoyage (Autoclave)	80 °Celsius
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	80 °Celsius
Température d'utilisation min.	-20 °Celsius
Température de séchage max.	80 °Celsius
PH min. en concentration d'utilisation	2
PH max. en concentration d'utilisation	10.5

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.