

Article numéro: 71706

Raclette Monolame Ultra Hygiénique, 700 mm, Jaune



Le bord en caoutchouc très souple et efficace de la raclette monolame ultra hygiénique garantit un nettoyage parfait des sols et autres surfaces. Le bord incliné facilite le nettoyage au bas des murs, plinthes et autour des équipements.

Données techniques

Code EAN	5705020717062
Code Dun	15705020717069
Code de marchandise	96039099
Matériau agréé FDA (21)	Oui
Verre et fourchette (EU 1935/2004), Agréé par la réglementation européenne (EU) No 10/2011	Oui
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Utilisation de Phtalates & Bisphénol A	Non
Matériau	Polypropylène, Caoutchouc
Quantité par Carton	15 Pcs.
Couleur	Jaune
Hauteur	85 mm
Longueur	700 mm
Largeur	70 mm
Colis Longueur	710 mm
Colis Hauteur	210 mm
Colis Largeur	300 mm
Poids brut	0.451 kg
Poids net	0.412 kg
Pays d'origine	Denmark
Température max. de nettoyage (Autoclave)	121 °Celsius
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °Celsius
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	50 °Celsius
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	100 °Celsius
Température d'utilisation min.	-20 °Celsius
PH min. en concentration d'utilisation	2
PH max. en concentration d'utilisation	10.5

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.