

Orthomat®

Das Original

Unser Wissen und unsere Erfahrung im Bereich der Stehbelastungen treibt die Entwicklung unserer Orthomat®-Serie ständig voran. COBA Europe ist einer der führenden Namen für ergonomische Bodenbelagslösungen und bietet eine einzigartige Produktauswahl. Unsere Orthomat®-Serie wurde entwickelt, um die Belastungen auf den Körper in langen Stephasen zu rotuzieren. Diese langlebigen und bequemen Matten sind aus 100% geschlossenzelligem PVC-Schaum hergestellt. Sie bieten dem Anwender eine ausgewogene Kombination aus Dämpfung und Unterstützung und regen einen gesunden Kreislauf an. Nutzen Sie unsere breite Auswahl der verschiedenen Orthomat®-Matten und finden Sie eine ideale Arbeitsplatzmatte für Ihre Umgebung. Unser Vertriebsteam freut sich, Ihnen eine Empfehlung für das passende Produkt geben zu können.



Technische Daten

Material:	Geschlossenzelliges PVC (Schaum)
Oberseite:	Hammerschlagoberfläche
Materialstärke:	9 mm
Rollenlänge:	18.3 m
Sicherheitsmarkierung:	100mm
Temperaturbeständigkeit:	von 0°C bis +60°C
Chemikalienbeständigkeit:	Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb.
Witterungsbeständigkeit:	Geeignet für trockene Innenbereiche
Typischer Anwendungsbereich:	Fertigungsstraßen, Montageflächen, Verpackungsstationen, Werkbänke.
Montage:	Lose verlegbar
Reinigung:	Fegen, Abwischen.
Rutschfestigkeit:	R10 nach EN13552
Herkunftsland:	China

Größen	Schwarz	Grau	Safety	Gewicht
0,6 m x 0,9 m	AF010001	AF060001	AF010701	1.31 kg
0,9 m x 1,5 m	AF010002	AF060002	AF010702	3.27 kg
0,9 m x 18,3 m	AF010003	AF060003	AF010703	40.00 kg
0,9 m x lfm.	AF010003C	AF060003C	AF010703C	1.60 kg
1,2 m x 18 m	AF010005	-	AF010706	58.55 kg
1,2 m x lfm.	AF010005C	-	AF010706C	2.10 kg

Orthomat® Standard



Schwarz



Grau



Safety