

Produktinformation

Akku-Schlagbohrschrauber 18,0V



EAN: 0088381813624

DHP451RTJ

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-600 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0-1.700 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0-4.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0-9.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 3. Gang	0-25.500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	65 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	16 mm
Drehmoment weich	40 Nm
Drehmoment hart	80 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm



Lieferumfang:

Tiefenanschlag
Ladegerät DC18RC
Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah
Schnellspannbohrfutter 13mm
MAKPAC Gr.2

Best.-Nr.:

122576-8
195584-2
196672-8 (2x)
763196-5
821550-0

- 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Schlagwerk abschaltbar
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Mit leuchtstarker LED
- Rechts-/ Links-Lauf

Schalldruckpegel (L_{pA})
Vibration Bohren Metall

86 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA})
2,5 m/s² K-Wert Vibration

97 dB(A) K-Wert Geräusch
2,5 m/s²

3 dB(A)

Stand: 9-12-2015

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de