

Produktinformation

Akku-Schlagbohrschrauber 18 V



EAN: 0088381683784

DHP453RYLJ

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-400 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1.300 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0-6.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0-19.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	36 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein	36/13/13 mm
Drehmoment weich	27 Nm
Drehmoment hart	42 Nm
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Akkuspannung	18 V



Lieferumfang:

Ladegerät DC18RC
Akku-BL1815N Li 18,0V 1,5Ah
MAKPAC Gr.2

Best.-Nr.:

195584-2
196235-0
821550-0

- Im MAKPAC 2
- Inkl. Akku-Lampe
- Kompatibel mit 1,5 Ah, 3,0 Ah und 4,0 Ah Akkus
- Schlagwerk abschaltbar
- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar

Stand: 2-9-2014

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de