



Datasheet

LCD STOPWATCH 8111814



- 1/100 second LCD stopwatch with lap facility, normal time, alarm and calendar
- Counts up to 40 minutes in 1/100 second and then to 24 hours in 1 second intervals
- Large 12mm and 10mm digit heights
- 3 volt operating system with 2032 lithium battery, offering increased reliability and accuracy
- 5 years battery life under normal use
- Accuracy within 1 second over 24 hours
- Water resistant black case 65x63mm with cord lanyard



German

LCD Stoppuhr 309RS / 1/100 Sekunde LCD Stoppuhr mit Runde Anlage, Spielzeit, Alarm und Kalender-zählt bis zu 40 Minuten in 1/100 Sekunde und dann 24 Stunden in 1 Sekunde Intervalle Large 12mm und 10mm Ziffer Höhen 3 Volt Betriebssystem mit 2032 Lithiumbatterie, bietet erhöhte Zuverlässigkeit und Genauigkeit 5 Jahre Akkulaufzeit bei normaler Benutzung Genauigkeit innerhalb einer Sekunde über 24 Stunden wasserdicht schwarz case 65x63mm mit Schnur Lanyard

French

309RS chronomètre LCD / 1/100 seconde chronomètre LCD avec installation de tour, temps normal, alarme et calendrier compte environ 40 minutes en 1/100 de seconde, puis à 24 heures en 1 seconde intervalles de 12mm de Large et 10mm chiffres hauteurs 3 volts système de d'exploitation avec pile au lithium 2032, offrant une augmentation fiabilité et précision 5 ans autonomie en utilisation normale, précision dans la seconde sur 24 heures noir résistant à l'eau cas 65x63mm avec cordon lanyard

Dutch

1/100 seconde LCD stopwatch met ronde faciliteit, normale tijd, alarm en kalender telt tot 40 minuten in 1/100 seconde en vervolgens tot 24 uur in 1 seconde intervallen Large 12mm en 10mm cijfer hoogten 3 volt besturingssysteem met 2032 lithiumbatterij, verhoogde betrouwbaarheid en nauwkeurigheid 5 jaar gebruik bij normaal gebruik nauwkeurigheid binnen 1 seconde meer dan 24 uur waterbestendig zwarte kast 65x63mm met snoer lanyard

Italian

1/100 di secondo cronometro LCD con impianto di giro, tempo normale, allarme e calendario conta fino a 40 minuti in 1/100 di secondo e poi per 24 ore in 1 secondo intervalli Large 12mm e 10mm a cifre altezze da 3 volt sistema operativo con batteria al litio 2032, offrendo maggiore affidabilità e precisione 5 anni durata della batteria sotto uso normale precisione entro 1 secondo più di 24 ore nera resistente all'acqua di caso 65x63mm con cordino cavo1/100 de segundo cronómetro LCD con facilidad de vuelta, hora normal, alarma y calendario cuenta hasta 40 minutos en 1/100 de segundo y luego a 24 horas en 1 segundo intervalos grandes 12mm y 10mm dígito alturas 3 voltios sistema operativo con batería de litio 2032, ofreciendo mayor confiabilidad y precisión 5 años duración de la batería bajo uso normal exactitud dentro de 1 segundo durante 24 horas, resistente al agua negro caso 65x63mm con eslinga de cable

Danish

1/100 sekund LCD stopur med lap facilitet, normale gang, alarm og kalender tæller op til 40 minutter i 1/100 sekund og derefter til 24 timer i 1 sekund intervaller Large 12mm og 10mm ciffer højder 3 volt operativsystem med 2032 lithium batteri, giver øget pålidelighed og præcision 5 års batterilevetid under normal brug nøjagtighed inden for 1 sekund over 24 timer vand resistent sort sag 65x63mm med ledning lanyard