



Datasheet

LCD STOPWATCH 8111818



- 1/100 second LCD stopwatch with lap facility, normal time, alarm and calendar
- Counts up to 40 minutes in 1/100 second and then to 24 hours in 1 second intervals
- 8mm and 6mm digit heights
- 3 volt operating system with 2032 lithium battery, offering increased reliability and accuracy
- 5 year battery life under normal use
- Accuracy within 1 second over 24 hours
- Black water resistant case 64x58mm with cord lanyard



German

1/100 Sekunde LCD Stoppuhr mit Runde Anlage, Spielzeit, Alarm und Kalender-zählt bis zu 40 Minuten in 1/100 Sekunde und dann nach 24 Stunden in 1 zweite Abständen 8mm und 6mm Ziffer 3 Volt-Betriebssystem mit 2032 Lithiumbatterie, bietet erhöhte Zuverlässigkeit und Genauigkeit 5 Jahre Lebensdauer der Batterie unter normalen Bedingungen verwendet Genauigkeit innerhalb einer Sekunde über 24 Stunden schwarz wasserdicht RS 64x58mm mit Schnur-Lanyard

French

1/100 seconde chronomètre LCD avec installation de tour, temps normal, alarme et calendrier compte environ 40 minutes en 1/100 de seconde et puis à 24 heures à 1 deuxième intervalles 8mm et 6mm chiffres heights, système d'exploitation 3 v avec batterie au lithium de 2032, offrant une augmentation vie de batterie 5 ans fiabilité et exactitude dans des conditions normales utiliser exactitude dans la seconde sur 24 heures noir résistant à l'eau 64x58mm affaire avec cordon lanyard

Dutch

1/100 seconde LCD stopwatch met ronde faciliteit, normale tijd, alarm en kalender telt tot 40 minuten in 1/100 seconde en vervolgens tot 24 uur in 1 tweede intervallen 8mm en 6mm cijfer hoogten 3 volt besturingssysteem met 2032 lithiumbatterij, verhoogde betrouwbaarheid en nauwkeurigheid 5 jaar gebruik onder normale gebruik nauwkeurigheid binnen 1 seconde meer dan 24 uur Black waterbestendig zaak 64x58mm met snoer lanyard

Italian

1/100 di secondo cronometro LCD con impianto di giro, tempo normale, allarme e calendario conta fino a 40 minuti in 1/100 di secondo e poi per 24 ore in 1 secondo intervalli 8mm e 6mm cifre altezze sistema operativo da 3 v con batteria al litio 2032, offrendo maggiore affidabilità e precisione anno 5 durata della batteria sotto normale usare precisione entro 1 secondo più di 24 ore nera resistente all'acqua 64x58mm caso con cordino cavo

Danish

1/100 sekund LCD stopur med lap facilitet, normale gang, alarm og kalender tæller op til 40 minutter i 1/100 sekund og derefter til 24 timer i 1 andet mellemrum 8mm og 6mm ciffer højder 3 volt operativsystem med 2032 lithium batteri, giver øget pålidelighed og præcision 5 års batterilevetid under normal brug nøjagtighed inden for 1 sekund over 24 timer sort vandafvisende sag 64x58mm med ledning lanyard

Spanish

1/100 de segundo cronómetro LCD con facilidad de vuelta, hora normal, alarma y calendario cuenta hasta 40 minutos en 1/100 de segundo y luego a 24 horas en 1 segundo intervalos de 8mm y 6mm dígito alturas 3 voltios sistema operativo con batería de litio 2032, ofreciendo mayor confiabilidad y precisión 5 años duración de la batería bajo normal utilice exactitud dentro de 1 segundo durante 24 horas negro resistente al agua 64x58mm caso con eslinga de cable