

## GBH 18V-26 F Professional

### Anwendungsnutzen

- Volle Kontrolle dank KickBack Control und Electronic Precision Control
- Schneller Arbeitsfortschritt dank kraftvollem EC-Motor und 2,6 J Schlagenergie
- Sauberes Arbeiten dank kabelloser Staubabsaugung\*\*

### Technische Daten

- Spannung 18 V
- Schlagenergie 2,6 J
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 – 4.350 min<sup>-1</sup>
- Nenndrehzahl 0 – 890 min<sup>-1</sup>
- Max. Bohr Ø Beton 26 mm
- Max. Bohr Ø (Mauerwerk/Stahl/Holz) 68/13/30 mm
- Vibration (Bohren/Meißeln) 13,0 / 9,0 m/s<sup>2</sup>
- Schnellwechselfutter Ja
- Gewicht (netto/brutto) 3,0 / 8,4 kg



- Lieferumfang: 2 x 5,0 Ah Akkupack, GAL 1880 CV, Schnellwechselfutter, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, L-Boxx Gr. 2
- Verpackungsgröße (L/B/H): 444 x 357 x 154 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 35/ 1 Stk.
- Waren-ID: 84672110
- Bildnummern: 230410, 205534, 75565
- Herstellland: Deutschland (DE)
- Erste Lieferung: : Februar 2017



Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
GBH 18V-26 F, 2 x 5,0 Ah, L-BOXX	0611910007	3165140903547