



Produktdatenblatt



Bohrmaschine

GBM 13 HRE

Das robuste Kraftpaket

Die wichtigsten Daten

Nennaufnahmeleistung	550 W
Gewicht	2.1 kg
Nenn Drehmoment	5.0 Nm

Bestellnummer: 0601049603[> zum Produkt](#)** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt*

Technische Daten

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	550 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 550 min ⁻¹
Abgabeleistung	285 W
Gewicht	2.1 kg
Nenn Drehzahl	380 min ⁻¹
Nenn Drehmoment	5.0 Nm
Drehmoment, max.	60.0 Nm

Geräusch-/Vibrationsinformation

Bohren in Metall	
Schwingungsemissionswert ah	2.6 m/s ²
Unsicherheit K	1.5 m/s ²

**Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie**

Vorteile:

- Höchste Qualität und Robustheit durch geschnittene Zahnräder, Kugel- und Nadellager, sowie robustes Metallgetriebegehäuse
- Meistert einfach alles durch das dreifach untersetzte Getriebe und das größte Drehmoment ihrer Klasse (60 Nm)
- Mit passendem Zubehör schafft sie selbst größte Bohrlochdurchmesser, die Arbeit mit Lochsägen bis 80 mm oder das Rühren zäher Flüssigkeiten kein Problem
- Steuerelektronik für exaktes Anbohren
- Sicherer Halt durch stabilen, langen Zusatzhandgriff
- Einfache Bedienung durch 2-Finger-Drücker

Preise / Lieferumfang

Bestellnummer	0601049603
Zusatzhandgriff 1 612 025 020	✓
Zahnkranzbohrfutter 1,5 - 13 mm 1 608 571 062	✓
