

Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Gamme de produits	Linergy
Fonction produit	Terminaison du câble
Taille d'embout	Moyen
Normes	NF C 63-023
Type d'emballage	Cordon de sachets
Quantité par lot	10 jeux de 100
Section de câble	0,5 mm <sup>2</sup>


### Complémentaires

Type d'embout	Conducteur simple
Information complémentaire	Sans support marqueur
Couleur	Blanc
Matériau de la collerette	Plastique sans halogène
Matériau des tubes	Cuivre se conformer à ISO 1337
Nombre de câbles	1
Jauge AWG	AWG 22
Dimension de la lunette d'encadrement	Ø 3,1 mm
Diamètre du tube	1.3 mm
Longueur	14 mm
Longueur du tube	8 mm
Largeur hors tout CAO	3 mm
Hauteur hors tout CAO	3 mm
Profondeur hors tout CAO	14 mm
Poids	0.09 kg

### Environnement

Certifications du produit	UL
Température de fonctionnement	-20...105 °C

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0437 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

### Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------