

Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Gamme de produits	Linergy
Fonction produit	Terminaison du câble
Taille d'embout	Moyen
Normes	DIN 46228-1
Type d'emballage	Sachet individuel
Quantité par lot	Lot de 100
Section de câble	6 mm <sup>2</sup>

### Complémentaires

Type d'embout	Conducteur simple
Information complémentaire	Non isolé
Matériau de la collerette	Plastique sans halogène
Matériau des tubes	Cuivre se conformer à ISO 1337
Nombre de câbles	1
Jauge AWG	AWG 10
Dimension de la lunette d'encadrement	Ø 6,9 mm
Diamètre du tube	3,9 mm
Longueur	12 mm
Longueur du tube	12 mm
Largeur hors tout CAO	7 mm
Hauteur hors tout CAO	7 mm
Profondeur hors tout CAO	12 mm
Poids	0.045 kg

### Environnement

Température de fonctionnement	-20...105 °C
-------------------------------	--------------

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0607 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

### Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------