

KERN FH10K.

Kraftmessgerät mit RS-232 Schnittstelle und externen Messzellen



Akkuladezeit:	4 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CHEURO
-----------------------------------	--------

Dienstleistungen

ISO-Kalibrierschein (Zugkraft):	961-163
---------------------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Kraftmessgeräte
Marke:	Sauter
Produktgruppe:	Elektronisches Kraftmessgerät

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	325 x 185 x 165 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	2,965 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1,792 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	3496
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	230 x 66 x 36 mm
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	230 x 66 x 36 mm
Kabellänge:	3 m

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	5 N
Messbereich [Max]:	10 kN
Messfrequenz:	2000 Hz
Präzision (von [Max]):	0,005
Überlastschutz (von [Max]):	150 %

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1 cm
----------------------	------

Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
Durchschnittsbildung:	ja
Grenzwertfunktion:	ja
Peak-Funktion:	ja
Statistikfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 12 h