

Datenblatt

**RS Pro einstellbare Halogen-Arbeitsplatzleuchte, 24 V,
70 W, verstellbarer Arm, 830 mm Reichweite, 830 mm
Armlänge**

Best.-Nr.: **433-3051**



Produktinformationen

Diese Halogen-Arbeitsplatzleuchte von RS erfüllt die Schutzart IP65 und ist eine vollständig gekapselte Leuchte mit Schutz gegen Staub, Kühlmittel und Metallspäne. Es hat eine Nennspannung von 24 V und eine Nennleistung von 70 W.

Eigenschaften und Vorteile

- Leistungsstarke Arbeitsplatzleuchten für industrielle Anwendungen. Ideal für den Einsatz in festen Positionen
- Druckguss-Schirm mit Schutzart IP65
- Verstärkte Glasabdeckung
- Mit blendfreiem Schlitz
- Netzschalter und Griff zum Ausrichten der Lampe am Schirm
- Mit 1,8 m langem Anschlusskabel, ohne Stecker

**Technische Daten:**

Armlänge:	830 mm
Armtyp:	Einstellbar
Kabellänge:	1,8 m
EU-Energieeffizienzklasse	C
IP-Schutzart	IP65
Lampe im Lieferumfang	Ja
Lampentyp	Halogen
Maximale Reichweite	830 mm
Nennspannung	24 V
Leistung	70 W