

3m passives Micro USB auf HDMI Kabel - MHL Adapter / Konverter

Product ID: MHDPM3M



Mit dem 3 m langen passiven Micro USB-auf-HDMI® MHL™-Kabel MHDPM3M können Sie Ihr Smartphone, Ihren Tablet-PC oder ein anderes Mobilgerät mit MHL-Unterstützung an ein HDTV-Display, einen Monitor oder einen Projektor mit MHL-Unterstützung anschließen.

Dieses strapazierfähige Kabel ist eine einfache Plug-and-Play-Lösung zum Anzeigen von Inhalten (z. B. Fotos, Audio und Video) von einem MHL-fähigen Mobilgerät auf einem großen Display oder Home Entertainment-System.

Dieses MHL-auf-HDMI-Kabel bietet Qualität und Komfort dank Unterstützung von Videoauflösungen von 1080p und 7.1 Channel Digital Audio-Ausgang und im MHL-Modus und bei Anschluss an ein MHL-fähiges Display gleichzeitiges Aufladen des Mobilgeräts auf.

Das MHL-Kabel MHDPM3M wird für garantierte Lesbarkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Hinweis: Da es sich um ein passives Kabel handelt, müssen sowohl das Mobilgerät als auch HDTV-Display, -Monitor oder -Projektor usw. MHL-fähig sein. Eine [Liste MHL-fähiger Produkte](#) finden Sie im Benutzerhandbuch der Geräte und/oder auf der Website des MHL-Konsortiums. Dieses Produkt funktioniert nicht mit Geräten mit einem 11-poligen MHL-Anschluss, z. B. Samsung S3 und S4.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Schließen Sie Ihr Mobile High Definition Link (MHL™)-fähiges Gerät über HDMI an ein Fernsehgerät, einen Monitor oder einen Projektor mit MHL-Unterstützung an.
- Zeigen Sie Video mit begleitendem Audio oder Bilder auf einem großen HDMI-fähigen und MHL-fähigen Display
- Laden Sie Ihr Micro USB-Mobilgerät während der Verbindung mit dem MHL-fähigen Gerät auf.

Features

- 1x Micro USB 'B'-Stecker
- 1x HDMI-Stecker
- 1080p Videoausgabe
- Unterstützung für digitales Audio
- TV-Fernbedienung mit Mobilgerät bei HDTVs mit CEC-Unterstützung
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung

Hardware	Warranty	Lifetime
	Steckverbinderplatten	Gold
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung	Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound
	Max. Digitalauflösungen	1080p bei 60 Hz
	Video Revision	MHL 2.0
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig) Stecker
	Steckverbinder B	1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften	Drahtstärke	24/30 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	9.8 ft [3 m]
	Produktbreite	0.5 in [12 mm]
	Produktgewicht	4.4 oz [124 g]
	Produkthöhe	0.3 in [8 mm]
	Produktlänge	9.8 ft [3 m]
	Steckverbinderart	Gerade
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	4.7 oz [132 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Passives 3m MHL Kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.