

Datenblatt

Best.-Nr.: 512-238

S Pro Weißes PTFE-Band zum Abdichten



Produktinformationen

PTFE-Gewindedichtband

Band aus reinem PTFE (Polytetrafluorethylen) zum Abdichten von Gewindeverbindungen, das konventionelle Produkte ersetzt. Das Material ist chemisch inert und ist geeignet für den Einsatz in aggressiven Umgebungen, z. B. wenn Säuren, Lösungsmittel und Gase vorhanden sind. Es ist daher ideal für Wasser, Benzin, Sauerstoff und Chemikalien wie Aceton. Neben dem Verhindern von Druck-/Flüssigkeitsverlust verringert es das Risiko von bimetallischer Korrosion in Gewindestrukturen, z. B. Messingschrauben in Aluminium oder Stahl. Lieferung in Spenderrollen aus Kunststoff.

PTFE-Bänder

Technische Daten:

Breite	12 mm
Stärke	0,075mm
Länge	12m
Farbe	Weiß
Anwendung	Schutzart
Minimale Betriebstemperatur	-200 °C
Maximale Betriebstemperatur	+260 °C
Betriebstemperaturbereich	-200 → +260 °C