

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Kompatible Produktfamilie	Canalis KN
Produkt oder Komponententyp	Abgangseinheit
Produktkompatibilität	Canalis KN Stromschienenverteiler mit steckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom Ie	50 A bei 35 °C
Schutztyp	Sicherungslasttrennschalter : für aM zylindrisch Sicherung, Größe 14 x 51 mm - 50 A - entspr. NF Standard Sicherungslasttrennschalter : für gG zylindrisch Sicherung, Größe 14 x 51 mm - 50 A - entspr. NF Standard
Gelieferte Ausrüstung	Sicherung separat zu bestellen
Montagemodus	Steckbar mit fester Polarität
Polarität Abzweigeinheit	3L+N+PE 3L+PE
Farbe	Weiß RAL 9001

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Geringe Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung Ue	230-500 V abhängig vom Schutzgerät
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4.6 kV
Nennisolationsspannung Ui	500 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Elektrische Verbindung	Kabelklemme - ISO50 - Kabel: 16 mm ² flexibel Kabelklemme - ISO50 - Kabel: 16 mm ² fest
Tür/Abdeckung Öffnungsseite	Rechts
Abzweigeinheit getrennter Modus	Durch Öffnung der Tür
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Breite	344 mm

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Tiefe	101 mm
Tiefe (Tür geöffnet)	420 mm
Höhe	165 mm
Produktgewicht	1,5 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate 18 months
---------	---------------------