

Verfügbarkeit : Lieferbar



### Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produktname	TeSys DF
Produkt oder Komponententyp	Sicherungshalter
Kurzbezeichnung des Geräts	DF8
Produktkompatibilität	DF2BA Sicherungseinsatz DF2BN Sicherungseinsatz
Beschreibung der Pole	1P
Sicherungsgröße	8.3 x 32 mm
Sicherungstyp	AM GG
Betätigungsart	Kippschalter verriegelbar
Anwendungskategorie	AC-20B entspricht IEC 60947-3
Betriebsbemessungsspannung Ue	400 V AC
Nennbetriebsstrom Ie	25 A
Nennisolationsspannung Ui	690 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV
Überspannungskategorie	III
Kurzschlussbeständigkeit	20 kA 400 V entspricht IEC 60947-3
Verlustleistung in W	3 W maximum power dissipation by fuse

### Zusatzmerkmale

Standards	EN/IEC 60269-2 EN/IEC 60947-3
Produktzertifizierungen	EAC IEC DNV-GL
Montagehalterung	35 mm symmetrische Hutschiene
Einbauposition	Vertikal (Toleranz: +/- 23°)
Anschlüsse - Klemmen	Klemmen mit Schraubklemmung : 1 Kabel 1-16 mm <sup>2</sup> - Kabelfestigkeit: flexibel - mit oder ohne Kabelende Klemmen mit Schraubklemmung : 2 Kabel 1-6 mm <sup>2</sup> - Kabelfestigkeit: flexibel - mit oder ohne Kabelende Klemmen mit Schraubklemmung : 1 Kabel 1-16 mm <sup>2</sup> - Kabelfestigkeit: fest

Klemmen mit Schraubklemmung : 2 Kabel 1-6 mm<sup>2</sup> - Kabelfestigkeit: fest

Anzugsmoment	2 Nm - mit Schraubendreher PZ2 2 Nm - mit Schraubendreher flach Ø 5,5 mm
Höhe	79.5 mm
Breite	17,5 mm
Tiefe	61 mm
Produktgewicht	0,042 kg
Menge pro Satz	Satz à 12 Stück

## Montage

Umgebungstemperatur zur Lagerung	-40-70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40-70 °C with derating above 20°C
Aufstellungshöhe	0-2000 m ohne Lastminderung
Schutzart (IP)	IP20
Verschmutzungsgrad	3
Feuerwiderstand	960 °C entspricht IEC 60695-2-1
Kompatibilitätscode	DF8

## Nachhaltigkeit

ROHS	Konform <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------