



## Hauptmerkmale

Produktserie	Linergy
Produkt oder Komponententyp	Cable end
Kabelendgröße	Mittel
Normen	NF C 63-023
Verpackungstyp	Spender
Menge pro Satz	5 Sätze von 50
Kabel-Querschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>

## Zusatzmerkmale

Kabelendtyp	Twin conductor
Zusätzliche Informationen	Without marker tag holder
Farbe	Grau
Blendenmaterial	Halogenfreier Kunststoff
Leitungswerkstoff	Kupfer entspricht ISO 1337
Anzahl von Kabeln	2
AWG Messgerät	AWG 14
Frontringabmessungen	Ø 4.2 x 7.8 mm
Rohrdurchmesser	3.2 mm
Länge	18.5 mm
Rohrlänge	10 mm
Produktgewicht	0,145 kg

## Montage

Produktzertifizierungen	CCSAus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20-105 °C

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------