

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Produktserie	Altivar
Produkt- oder Komponententyp	ATV61 Bremswiderstand ATV71 Bremswiderstand
Kompatible Produktfamilie	Altivar 312 Altivar 61 Altivar 71 Lexium 32 Altivar 312 Solar Lexium 32i Lexium 52
Produktkompatibilität	ATV71WD18N4 ATV71WD22N4 ATV71WD30N4 ATV312HU55M3 ATV312HU75M3 LXM32MD85N4 LXM32MC10N4 ATV61WD22N4 ATV61WD22N4C ATV61WD30N4 ATV61WD30N4C ATV61WD37N4 ATV61WD37N4C ATV61HD18N4 ATV61HD22N4 ATV61HD30N4 ATV61HD30Y ATV61HD37Y ATV61HD45Y ATV61HU55M3 ATV61HU75M3 ATV71HD18N4 ATV71HD22N4 ATV71HD22Y ATV71HD30N4 ATV71HD30Y ATV71HD37Y ATV71HU55M3 ATV71HU75M3
Dauerleistung	1000 W
Mittlere verfügbare Leistung	1.154 kW bei 40 °C 1 kW bei 50 °C

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Ohmscher Wert	15 Ohm
---------------	--------

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Stabdraht mit M6 Schraube für Antrieb <= 2,5 mm ² Terminal (AWG 14) für Temperatur-Kontrollschalter
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz über Frequenzumrichter oder Thermoschalter bei 120 °C
Betriebsbemessungsspannung U _e	24 V DC 0.1 A 250 V AC 1 A
Temperaturgesteuerter Schaltkontakt- Widerstand	<= 60 µOhm
Produktgewicht	11 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0-50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25 -70 °C
Schutzart (IP)	IP20

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------

Bremswiderstand

Abmessungen

