



Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XAC
Produkt oder Komponententyp	Pendel-Steuerstation
Kurzbezeichnung des Geräts	XACA

Zusatzmerkmale

Typ der Bedieneinheit	Doppelt isoliert
Gehäusematerial	Polypropylen
Stromkreis Typ	Steuerkreis
Gehäusotyp	Leeres Gehäuse
Anzahl der Ausschalter	3 Ausschalter
Farbe der Bedieneinheit	Gelb
Kabeleinführung	Gummischlauch mit abgesetzter Durchführung 8-26 mm
Leitschiene	Ohne
Grüner Bedieneraussch. Mitte	30 mm
Normen	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
Produktzertifizierungen	CCC CSA GOST UL
Schutzbehandlung	TH
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-70 °C
Vibrationsfestigkeit	15 gn 10-500 Hz IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	100 gn IEC 60068-2-27
Überspannungskategorie	Klasse II IEC 61140
Schutzart (IP)	IP65 IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 EN 50102
Mechanische Lebensdauer	1000000 Zyklen
Produktgewicht	0,44 kg

Vertragliche Gewährleistung

Periode

18 Monate