



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-0BP00-0AA1

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bildschirm

Ausführung des Displays LCD, Monochrom

Mechanische Daten

Nettogewicht 0,30 kg (0,66 lb)

Maße

Breite 71,0 mm (2,80 in)

Höhe 80,00 mm (3,15 in)

Tiefe 16,00 mm (0,63 in)

Schutzart IP20 / UL open type

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur während

Betrieb -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)

Lagerung -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Transport -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Relative Luftfeuchte bei 25 °C während

Betrieb, max. 95 %

Approbationen

Eignungsnachweis UL, CE, C-Tick (RCM)