

Multiusos

Data de impressão 06-11-2014

Material da luva

- Espuma de nitrilo (Material de revestimento)
- Nylon (Material do forro)

Possíveis ingredientes nocivos**Sensibilizantes**

- Sem sensibilizantes

Regulamento REACH 1907/2006

Para obter mais informações, consulte a declaração REACH no sítio da Internet da Ansell

Propriedades

- Boa aderência em condições oleosas
- Conforto superior graças à ausência de costuras no forro tricotado
- Flexibilidade e destreza superiores graças à membrana fina
- Resistência superior à abrasão

Teste de dados EN**Resistência à abrasão:**

Nível de desempenho 3

Resistência aos cortes por lâminas:

Nível de desempenho 1

Resistência ao desgaste:

Nível de desempenho 3

Resistência aos furos:

Nível de desempenho 1

Conformidade europeia

As luvas cumprem os requisitos da Directiva Europeia 89/686/CEE e as normas europeias EN 420:2003 + A1:2009 e EN 388:2003

Estão classificadas como "Design intermédio" (= Protecção contra riscos intermédios).

Certificado de exame de tipo CE para o produto final por
Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Aplicação – Limitações de utilização

Protecção das mãos – aplicações ligeiras a médias

Não utilizar contra chamas ou temperaturas $\lt; -25\text{ }^\circ\text{C}$ ou $\gt; 100\text{ }^\circ\text{C}$

Não utilizar para aplicações mecânicas intensivas

Não utilizar contra produtos químicos; a luva não é à prova de líquidos

Armazenamento

Manter afastado de fontes de ozono ou de ignição.

Manter afastado de luz solar directa; conservar num local fresco e seco.

Estrutura	Pontos por polegada	Material do forro	Material de revestimento	Modelo/padrão de revestimento	Estilo do punho	Cor	Tamanho EN	Comprimento (mm)	Acondicionamento
Tricotada	15	Nylon	Espuma de nitrilo	Revestida na palma da mão	Punho tricotado	Cinza e branco	6, 7, 8, 9, 10, 11	200 - 265	12 pares por embalagem; 12 embalagens por caixa

O comprimento das luvas está abaixo dos requisitos EN para o comprimento mínimo total das luvas. Portanto, a luva é designada como "Própria para fins especiais";

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

