

64210CBI

COOL BLUE INTENSE | Halogeen koplampen voor auto's



Toepassingsgebieden

- Koplamp
- Ideaal voor gebruik in koplampen met helder glas

Productvoordelen

- Stijlvolle look
- Tot wel 20 % meer licht (in vergelijking tot standaard halogeenlampen)
- Blauwachtig-wit licht voor xenon-look

Productkenmerken

- Kleurtemperatuur: max. 4.200 K
- Hoge lichtstroom
- Lamp voor koplamp voor het meest blauwe wettelijk toegelaten halogeenlicht
- Modern design met een zilveren kap (H4/H7)

Technische data

Elektrotechnische gegevens


Maximaal vermogen	58 W ¹⁾
Nominale vermogen	55.00 W
Nominale spanning	12 V
Testspanning	13.2 V

¹⁾ Maximaal

Fotometrische data

Kleurtemperatuur	4100 K
Lichtstroom	1500 lm
Luminous flux tolerance	±10 %

Afmetingen



Product line drawing

Lengte	59.0 mm
Diameter	12.0 mm
Product gewicht	12.50 g

Levensduur

Levensduur B3	100 h
Levensduur Tc in uren	200 h

Aanvullende product data

Lampvoet	PX26d
----------	-------

Productdatasheet

Certificaten & normen

ECE Categorie	H7
---------------	----

Land-specifieke indelingen

Bestelcode	64210CBI 55W 12
------------	-----------------

Productdatasheet

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (hoogte x breedte x lengte)	Volume	Gewicht
4008321650757	64210CBI	Hardcover Box 2	95 mm x 47 mm x 115 mm	0.51 dm ³	109.00 g
4008321650764	64210CBI	Verzenddoos 20	240 mm x 106 mm x 250 mm	6.36 dm ³	1250.00 g
4008321651341	64210CBI	Vouwdoos 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	8.00 g
4008321651358	64210CBI	Bundel 10	174 mm x 58 mm x 68 mm	0.69 dm ³	155.00 g
4008321651365	64210CBI	Verzenddoos 100	186 mm x 129 mm x 356 mm	8.54 dm ³	1727.00 g
4008321651372	64210CBI	B blister 2	83 mm x 35 mm x 117 mm	0.34 dm ³	42.00 g
4008321651389	64210CBI	Verzenddoos 20	218 mm x 145 mm x 294 mm	9.29 dm ³	554.67 g
4008321651396	64210CBI	Onverpakt 1	30 mm x 17 mm x 32 mm	0.02 dm ³	19.00 g
4008321651402	64210CBI	Verzenddoos 180	255 mm x 240 mm x 345 mm	21.11 dm ³	2689.00 g
4008321651563	64210CBI	B blister 1	65 mm x 47 mm x 135 mm	0.41 dm ³	21.00 g
4008321651570	64210CBI	Verzenddoos 10	116 mm x 143 mm x 279 mm	4.63 dm ³	318.00 g
4008321660367	64210CBI	Hardcover Box 2	- x - x -		
4008321660374	64210CBI	Verzenddoos 20	106 mm x 240 mm x 250 mm	6.36 dm ³	1230.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.