


P6250000

P4200000

P3150000

AIMANT DE COMMANDE ENROBE MOULDED CONTROL MAGNET

Dimensions / Outlines



Aimant enrobé / Moulded magnet

Référence Reference	Aimant inclus Magnet enclosed
P6250000	U6250000
P4200000	U4200000
P3150000	U3150000

Pour d'autres dimensions , nous consulter / For others, please contact us

Caractéristiques / Data

Aimants ALNICO 500 aimantés suivant la longueur / Alnico magnets magnetized along the length	
Tolérance de dimensions / Thickness and length margin	$\pm 0,2$ mm
Température max pour les aimants enrobés / Max temperature (moulded magnets)	100 °C
Champ coercitif "Hc" / Coercitivity	52 à 56 KA/m
Rémanence "Br" / Remanence	1,1 à 1,4 T



celduc[®]
r e l a i s

www.celduc.com

5 Rue Ampère B.P. 30004 42290 SORBIERS - FRANCE E-Mail : celduc-relais@celduc.com
 Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
 Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19