



Paneelplaatjes, bedrukken met thermotransferprinter

- **Materiaal 1220 (wit)**


Deze paneelplaatjes zijn duurzame, zelfklevende labels, vervaardigd uit een dik materiaal en zijn ontwikkeld ter vervanging van traditionele gegraveerde kunststof plaatjes. De plaatjes zijn glanzend wit en zilver van kleur en geschikt voor schakel- en besturingspanelen, data racks en markering in het algemeen.

Stevige en duidelijk leesbare plaatjes kunnen worden gerealiseerd door gebruik te maken van de printers TT4000+ of TT430 in combinatie met tonerband TT822OUT.

Opdrukken van labels kunnen eenvoudig worden ontworpen middels TagPrint Pro.

Hoofdkenmerken

- kostenreductie door het vervangen van gegraveerde markeringen, zonder extra labelhouder
- industriële lijmlaag en flexibele schuimlaag aan de achterzijde zorgen voor een optimale hechting, ook op onregelmatige oppervlakken
- afgeronde hoeken zorgen voor langdurige hechting
- groot aantal afmetingen beschikbaar, voor iedere applicatie
- teksten en barcodes met hoog contrast
- speciale kleuren en afmetingen op aanvraag leverbaar



Paneelplaatjes, een uitstekend alternatief voor gegraveerde plaatjes.

MATERIAAL	Type 1220, Polyester (PET), wit (WH)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +90 °C
Verwerkingstemperatuur	vanaf +4 °C
Lijm	Acryl
Foliedikte (µm)	625 µm
Chemische materiaaleigenschappen	Uitstekend bestand tegen veroudering, verwerking, UV-straling, chemicaliën en oplosmiddelen.
Aanbevolen tonerband	TT122OUT (TT822OUT)



TYPE	Breedte (W)	Hoogte (H)	Breedte drager (WL)	Labels per rij	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TAG13-07TDK1-1220-WH	13,0	7,0	21,0	1	1.000	wit (WH)	596-00560
TAG22-22TDK1-1220-WH	22,0	22,0	28,0	1	1.000	wit (WH)	596-00561
TAG27-08TDK1-1220-WH	27,0	8,0	33,0	1	1.000	wit (WH)	596-00562
TAG27-12.5TDK1-1220-WH	27,0	12,5	33,0	1	1.000	wit (WH)	596-00558
TAG27-15TDK1-1220-WH	27,0	15,0	33,0	1	1.000	wit (WH)	596-00563
TAG27-18TDK1-1220-WH	27,0	18,0	33,0	1	1.000	wit (WH)	596-00564
TAG27-27TDK1-1220-WH	27,0	27,0	33,0	1	1.000	wit (WH)	596-00565
TAG35-18TDK1-1220-WH	35,0	18,0	41,0	1	1.000	wit (WH)	596-00566
TAG45-15TDK1-1220-WH	45,0	15,0	51,0	1	1.000	wit (WH)	596-00567
TAG45-25TDK1-1220-WH	45,0	25,0	51,0	1	1.000	wit (WH)	596-00568
TAG60-30TDK1-1220-WH	60,0	30,0	66,0	1	500	wit (WH)	596-00569
TAG90-45TDK1-1220-WH	90,0	45,0	96,0	1	500	wit (WH)	596-00570
TAG100-30TDK1-1220-WH	100,0	30,0	106,0	1	250	wit (WH)	596-00571
TAG100-70TDK1-1220-WH	100,0	70,0	106,0	1	250	wit (WH)	596-00572

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.