

För icke direkt toleranssatta mått gäller toleransklass  
General tolerances if not otherwise stated



| NOM DIM MM | TOL CLASS |       |           |
|------------|-----------|-------|-----------|
|            | From      | To    | A B C     |
| (1)        | 6         | ±0.05 | ±0.1 ±0.2 |
| (6)        | 30        | ±0.1  | ±0.2 ±0.5 |
| (30)       | 100       | ±0.15 | ±0.3 ±0.8 |
| (100)      | 300       | ±0.2  | ±0.5 ±1.2 |
| (300)      | 1000      | ±0.3  | ±0.8 ±2   |

Hål / Holes H13

Skarpa kanter brutna där ej annat anges.  
No sharp edges unless otherwise specified.

Övriga generella toleranser enligt ritning 4100-4644.  
Additional general tolerances in accordance with drawing 4100-4644.

LASERMÄRKNING/LASER MARKING:  
TEXTFONT: GEN-ISO  
Datumkod / Date code "YYYYYY"  
Serienummer / Serial number "XXXXXXX"



4101-2610  
4101-2614  
4100-3776  
4101-6494 F - placering position B

Packas enligt förpackningsritning 4101-2725  
Packed according to drawing 4101-2725

FÖRSPÄNNING/PRELOAD: 150±40 N

| Tolkmått / Gauge dimensions (mm) |        |           |
|----------------------------------|--------|-----------|
| URTAG                            | Gåtolk | Stopptolk |
| NEST                             | GO     | NO GO     |
| 35                               | φ5.17  | φ5.37     |
| 50                               | φ6.43  | φ6.63     |

|  |                   |                          |                    |                                       |                     |            |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|------------|
| Material   |                   | Behandling/Treatment     |                    |                                       | Status<br>Frisläppt |            |
| Konstr/Design<br>SE  | Ritad/Drawn<br>SE | Datum/Date<br>2009-05-18 | Skala/Scale<br>1:1 | Kontr/Checked<br>MAHA                 | Godk/Approved<br>NE | Ämne/Blank |
| Benämning/Denomination<br><b>KRIMPVERKTYG 683-1617</b><br><b>CRIMPING TOOL</b> |                   |                          |                    | Vikt/Weight,gram<br>0.649 g           | Art grp<br>012      |            |
|  |                   |                          |                    | Ritn nr/Drawing no<br><b>43003719</b> | REV<br><b>000</b>   |            |