



## Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial SM
Fonction produit	Enveloppe compact
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Type d'accessoire d'installation	Au sol
Composition de l'appareil	1 corps 1 plaque passe-câbles 1 porte 1 Châssis plein 1 système de verrouillage à poignée pour porte 4 support de platine de montage
Pièces amovibles	Porte fixe par vis pour charnière Support de platine de montage fixe par vis Platine de montage fixe par vis pour support de platine de montage
Hauteur nominale de l'enveloppe	1800 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	800 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	400 mm

## Complémentaires

Nombre de portes	1 sur avant
Ouverture de porte	Réversible 120 °
Type de porte	Pleine
Type de verrou	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm
Type de carter	Corps d'une seule pièce avec panneau arrière soudé Partie frontale formant un cadre rigide avec coins soudés
Type de châssis plein	Pleine
Type de plaque passe-câbles	Standard
Entrée de câble	1 entrée
Matière	Acier galvanisé pour platine de montage Tôle d'acier pour corps Tôle d'acier pour porte Zamak pour charnière
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Enveloppe : gris RAL 7035 Poignée : noir RAL 9005
Accessibilité	Avant

## Environnement

normes	IEC 62208
certifications du produit	BV DNV UL
degré de protection IP	IP55 conformément à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 conformément à IEC 62262

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
------------------------	-----------------------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

### Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------