

25 06 160


Platspitse tang met zijsnijder Radiotange



- Geschikt voor fijnere grijp- en knipwerkzaamheden
- Spitse, halfronde bekken
- Getande grijpvlakken
- Met snijkanten voor middelharde en harde draad
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard



Artikel-nr.	25 06 160
EAN	4003773033806
Tang	verchroomd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
Type	0
Kop	
Isolatiennorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø mm	2,5
Snijcapaciteiten harde draad (diameter) Ø mm	1,6
T1 mm	9,0
W3 mm	16,5
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L3 mm	50,0
Maat	160 mm
Lengte mm	160
Gewicht netto g	146



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

