

## Connecteur mâle/adaptateur - BNC-DV 75 - 2805083

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.  
(<http://phoenixcontact.fr/download>)




Connecteur BNC, 2 pôles, à deux étages, pour montage sur NS32 ou NS35/7,5, impédance caractéristique : 75  $\Omega$

### Avantages

- Repérable individuellement
- Avec montage isolé sur profilé
- Montable sur profilé et juxtaposable
- Pour câbles coaxiaux

### Données commerciales

Unité de conditionnement	10 pc
Quantité minimum de commande	10 pc
GTIN	 4 017918 074579
GTIN	4017918074579
Poids par pièce (hors emballage)	0,053 KGM
Numéro du tarif douanier	85366910
Pays d'origine	Pologne
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	22 mm
Longueur	42,5 mm

#### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	125 °C
Indice de protection	IP20

# Connecteur mâle/adaptateur - BNC-DV 75 - 2805083

## Caractéristiques techniques

### Généralités

Matériau du boîtier	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Coloris	gris
Type de montage	NS 35/7,5
Nombre de pôles	2

### Circuit de protection

Plage de fréquence	0 GHz ... 3 GHz
Taux d'ondes stationnaires VSWR dans le système 75 Ω	< 1,1 (3 GHz)

### Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	BNC 75 Ω
----------------------	----------

### Normes et spécifications

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
-------------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	La déclaration du fabricant dans l'onglet « Downloads » contient des informations détaillées sur les substances dangereuses.

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141190
eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141190
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

### ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402

# Connecteur mâle/adaptateur - BNC-DV 75 - 2805083

## Classifications

### UNSPSC

UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121404
UNSPSC 13.2	39121410

## Homologations

### Homologations

---

### Homologations

EAC

---

### Homologations Ex

---

## Détails des approbations

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	--	--------------------------

## Accessoires

### Accessoires

#### Crampon terminal

Butée - E/AL-NS 35 - 1201662



Butée, support terminal des UKH 50 à UKH 240, s'insère sur le profilé NS 35 et se fixe avec 2 vis, largeur : 10 mm, coloris : aluminium

### Profilé

Profilé percé - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Profilé percé, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 7,5 mm, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, longueur: 2000 mm, coloris: argent

## Connecteur mâle/adaptateur - BNC-DV 75 - 2805083

### Accessoires

Profilé plein - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Profilé plein, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 7,5 mm, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

Profilé percé - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Profilé percé, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 7,5 mm, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

Profilé plein - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Profilé plein, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 7,5 mm, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

Profilé plein - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Profilé plein, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 7,5 mm, selon EN 60715, matériau: Aluminium, aucun revêtement, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

Profilé percé - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Profilé percé, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 7,5 mm, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

## Connecteur mâle/adaptateur - BNC-DV 75 - 2805083

### Accessoires

Profilé plein - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Profilé plein, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 7,5 mm, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

Profilé plein - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Profilé plein, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 7,5 mm, selon EN 60715, matériau: Cuivre, aucun revêtement, longueur: 2000 mm, coloris: cuivre

Bouchon d'extrémité - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Pièce de fermeture pour profilés NS 35/7,5