


## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYCCOTHO

ClimaSys CC - thermostat - à fermeture - bleu - °C



### Principales

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Gamme                              | ClimaSys          |
| Nom du produit                     | ClimaSys CC       |
| Fonction produit                   | Thermostat simple |
| Plage de réglage de la température | 0...60 °C         |
| Informations affichées             | Température en °C |

### Complémentaires

|  |   |
|--|---|
| Tension d'entrée                       | 250 V   |
| Type de capteur                        | Métal plaqué  |
| Description des contacts               | "F"   |
| Résistance de contact                  | < 10 mOhm   |
| Durée de vie en cycles                 | >= 100000 cycle   |
| Pouvoir de commutation maximum         | 10 A 250 V CA résistive<br>15 A 120 V CA résistive<br>30 W DC<br>2 A 120...250 V CA inductive pf: 0.6 |
| Raccordement électrique                | 4 bornes 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Mode d'installation                    | Pincé   |
| Hauteur                                | Externe : 68 mm   |
| Largeur                                | Externe : 33 mm   |
| Profondeur                             | Externe : 44 mm   |
| Poids                                  | 40 g  |
| Emplacement de montage                 | Sur platine de montage<br>Rail DIN 35 mm<br>Montant Spacial<br>Traverses                              |
| Température de fonctionnement maximale | -20...80 °C   |
| Degré d'étanchéité IP                  | IP20  |
| Hystérésis                             | 7 %   |
| Nombre de sorties                      | 1 sortie(s) fonction ventilation  |
| Matière                                | PC  |
| Couleur                                | Gris clair  |
| Tenue à la flamme                      | Auto-extinguible se conformer à UL94 (matériel V0)  |
| Certifications du produit              | UL  |

### Environnement

### Durabilité de l'offre

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Statut environnemental         | Produit non Green Premium   |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Se conformer - depuis 0940 - Déclaration de conformité Schneider Electric |

### Contractual warranty

|         |         |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|