

Scotch-Brite™ FF-ZS

Cleaning and Finishing Flap Brush
Bürsten für Finisharbeiten mit Schaft



Produktaufbau

<i>Aufbau</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel; Bürste mit Lamellenaufbau
<i>Schleifkorn</i>	Aluminiumoxid, Siliciumcarbid
<i>Durchmesser</i>	75 mm, 100 mm
<i>Breite</i>	45 mm
<i>Schaft</i>	6 mm
<i>Körnungs- bereich</i>	A: coarse, very fine S: fine

Lieferbare Formen

- Flap Brushes



Arbeitsgeschwindigkeit

Durchmesser	Maximale U/min.	Empfohlene U/min.
75 mm	8.500	3.500 – 4.000
100 mm	6.000	2.500 – 3.200

Anwendungsbereiche

- Edelstahl
- NE-Metalle

Werkstücke

- Bleche
- Rohre
- Schweißnähte
- etc.

Anwendungsempfehlung

Angleichen vorher bearbeiteter Zonen (z.B. Schweißnaht); Finish auf Edelstahl und NE-Metallen;
Entfernen von Oxyden und Anlauffarben an Schweißnähten; leichte Entgratungsarbeiten; Reinigungs- und Finisharbeiten.

Scotch-Brite™ FF-ZS

Merkmale

Dreidimensionales
Scotch-Brite™ Faservlies



Nylon Faservlies



CF Material mit Aluminiumoxid-
Schleifkorn (Typ A)



CF Material mit Siliciumcarbid-
Schleifkorn (Typ S)



Vorteile

Gleichmäßige Verteilung des
Schleifkorns;
passt sich der Form des
Werkstücks an

Frei von korrosions-
erzeugenden Metallen

Schleifkorn mit hoher Zähigkeit

Hartes, spitzes Schleifkorn

Nutzen


Gleichbleibendes, reproduzierbares
Arbeitsergebnis;
keine Veränderung der
Werkstückgeometrie

Metallisch reine Oberfläche

Feines, mattes Strichbild

Markantes Strichbild mit feiner
Struktur

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur
Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de>
email: schleifen.de@3m.com