

Datenblatt

VDE-Werkzeugsatz für Elektriker, RS Pro, 88-teilig

Best.-Nr.: 734-8885



88-teiliger Elektriker-Werkzeugsatz von RS Pro mit einer Vielzahl von Werkzeugen als umfassender Satz für anspruchsvolle Heimwerker und Profis. Entwickelt für professionelle Techniker, die an oder in der Nähe von stromführenden Stromkreisen arbeiten. Der Werkzeugsatz umfasst Schraubendreher und Zangen mit VDE-Zulassung, die einzeln für den Einsatz bis 1000 V ac geprüft wurden.

Eigenschaften und Vorteile

- Ergonomische Mehrkomponentengriffe mit Weichzone
- Optimale Ausgewogenheit von Drehmoment und Steuerung
- Hohe Qualität
- VDE-zugelassen
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Robuster Werkzeugkoffer



Inhalt des Kits

Schlüssel, 1/4 Zoll

- 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Schlüssel, 1/2 Zoll

- 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm

Kombinationsschlüssel

- 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm

Bitsatz

- PHILLIPS®: Ph0; Ph1; Ph2; Ph3
- POZIDRIV®: Pz0; Pz1; Pz2; Pz3
- TORX®: T20; T25; T30; T40
- Schlitz: 3; 4; 5,5; 6 mm
- Sechskant: 3; 4; 5; 6 mm

Ratschengriff, Kreuzgelenk und T-Griff

- 1 x 1/4 Zoll
- 1 x 1/2 Zoll

Verlängerungen

- 1/4 Zoll: 50 und 100 mm
- 1/2 Zoll: 125 und 250 mm

Innensechskantschlüssel

- 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Isolierte Schraubendreher

- PHILLIPS®: Ph0 x 75; Ph1 x 100 mm
- Schlitz: 2,5 x 0,4 x 80; 3,5 x 0,6 x 100; 5,5 x 1,0 x 125 mm
- Schlitz: 2,5 x 0,4 x 80; 3,5 x 0,6 x 100; 5,5 x 1,0 x 125 mm

VDE-Zangen

- Seitenschneider 158 mm
- Spitzzange 200 mm
- Kombizange 170 mm
- Abisolierzange 150 mm
- Wasserpumpenzange 250 mm

Weitere Extras

- Drehgriff
- Elektrotester: 120 bis 250 V
- Scheren
- Hammer mit Hickory-Griff: 300 g
- Messband: 5 m
- Kupplung 25 mm (1/4 Zoll)

Lieferumfang

- Werkzeugkoffer von RS Pro