

SSL-2J04-H05ME

SICK
Sensor Intelligence.



Informações do pedido

Tipo	Nº de artigo
SSL-2J04-H05ME	6045287

Outras versões do aparelho e acessórios → www.sick.com/

Dados técnicos em detalhe

Dados técnicos


Grupo de acessórios	Conectores encaixáveis e cabos
Família de acessórios	Cabos de ligação
Tipo de conexão cabeça A	Conector macho, M12, 4 pinos, angular, Codificação D
Tipo de conexão cabeça B	Conector macho, RJ45, 8 pinos, reto
Material, conector encaixável	TPU
Material, porca serrilhada	Peça de zinco fundido, niquelado
Cabo	5 m, 4 fios, CAT5, CAT5e, PUR, sem halogênio
Material, capa	PUR, sem halogênio
Cor, capa	Azul
Diâmetro do cabo	6,4 mm
Seção transversal do condutor	2 x 2 x 0.14 mm ²
Blindagem	Blindado
Raio de dobramento	
No estado móvel	> 8 x diâmetro do cabo
Com assentamento fixo	> 4 x diâmetro do cabo com assentamento fixo
Tensão de dimensionamento	≤ 50 V
Tipo de sinal	Ethernet
Grau de proteção	IP67 (M12), IP20 (RJ45)
Descrição	Cabeça A: conector macho, M12, 4 pinos, angulado, codificado D Cabeça B: conector macho, RJ45, 8 pinos, reto, Cabo: PUR, sem halogênio, blindado, 2 x 2 x 0,14 mm ² , Ø 6,4 mm
Temperatura de serviço	
No estado móvel	-20 °C ... +80 °C
Com assentamento fixo	-40 °C ... +80 °C
Cabeçote	-25 °C ... +90 °C

Classificações

ECl@ss 5.0	19030312
ECl@ss 5.1.4	19030312
ECl@ss 6.0	27060304
ECl@ss 6.2	27060304
ECl@ss 7.0	27060304
ECl@ss 8.0	27060304
ECl@ss 8.1	27060304

ECI@ss 9.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
UNSPSC 16.0901	26121604

Desenho dimensional (Dimensões em mm)



SOBRE A SICK

A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e soluções inteligentes para aplicações industriais. Uma gama de serviços e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente.

Nós temos uma grande experiência nas mais diversas áreas. É por isso que podemos fornecer, com os nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. Em centros de aplicação na Europa, Ásia e América do Norte, as soluções de sistema são testadas e otimizadas especialmente para os nossos clientes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiável e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inúmeros serviços completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida útil da máquina e garante a segurança e a produtividade.

Isto para nós significa "Sensor Intelligence."

NO MUNDO INTEIRO, PERTO DE VOCÊ:

Pessoas de contato e outros locais de produção → www.sick.com