

Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser

Product ID: FCREADMICRO3



Der USB 3.0 Multimedia-Kartenleser FCREADMICRO3 USB 3.0 bietet schnellen Zugriff auf die beliebtesten Flashkartenformate, an jedem mit einem USB-Port ausgestatteten Computer (optimale Leistung bei 3.0, abwärts kompatibel mit USB 2.0).

Dieser vielseitige Medienkartenleser ist für den schnellen Zugriff auf Speicherkarten von fast jedem tragbaren Mediengerät (z. B. Digitalkameras, MP3-Player usw.) geeignet und unterstützt die beliebtesten Kartentypen, einschließlich:

- Secure Digital (SD)
- Multi-Media Card (MMC)
- Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash)
- SDHC
- SDXC
- RS-MMC
- Mobile-MMC und MMC-micro
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick PRO (MS-PRO)

- MS Duo
- MS-PRO Duo
- Memory Stick XC
- Micro-MS (M2)
- MSPRO-HG Duo 8-bit-Modus.

Dieser Speicherkartenleser im Taschenformat ist leicht und mobil und somit hervorragend als Laptop- oder Desktop-Zubehör geeignet. Er wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie mit Lebenslange kostenlose technische Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Für mobile Nutzer und Reisende, die einen kompakten und leichten Kartenleser brauchen, der in die Hosentasche passt
- Fotografen, die regelmäßig Daten von der Speicherkarte der Kamera auf einen Computer übertragen müssen
- Übertragen von Dateien zwischen einer Reihe von mobilen Geräten mit verschiedenen Speicherkartenformaten

Features

- High Speed USB 3.0-Hostschnittstelle mit Unterstützung für Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
- Unterstützung für Secure Digital (SD), MultiMedia Card (MMC), Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash), SDHC, SDXC, RS-MMC, Mobile-MMC und MMC-micro, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS-PRO), MS Duo, MS-PRO Duo, Memory Stick XC, Micro-MS (M2) und MSPRO-HG Duo 8-bit-Modus
- Ultrakompaktes Leichtbaudesign
- Strom direkt aus dem USB-Port.
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

Hardware	Warranty	2 Years
	Bustyp	USB 3.0
	Chipset-ID	Realtek - RTS5307
	Schnittstelle	USB 3.0
Leistung	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
	Speichermedientyp	HS-MMC, HC-MMC (Multimediakarte mit hoher Geschwindigkeit/hoher Kapazität)
		M2 (Memory Stick Micro)
		Memory Stick
		microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
		MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
		MS Micro (Memory Stick Micro)
		MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)
		Multi Media-Karte
		RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)		
SDHC (Secure Digital High Capacity)		
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)		
Steckverbinder	Externe Ports	1 - Memory Stick/Memory Stick Pro-Steckplatz Buchse 1 - MicroSD Buchse 1 - SD/MMC-Steckplatz Buchse
	Steckverbindertyp(en)	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	< 80 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Produktbreite	0.9 in [23 mm]
	Produktgewicht	0.5 oz [15 g]
	Produkthöhe	0.6 in [15 mm]

	Produktlänge	2.8 in [72 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	3.1 oz [89 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - USB 3.0 Multimedia-Speicherkartenleser-Adapter 1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.