

USB-C naar gigabit netwerkadapter - zilver

Product ID: US1GC30A



Nu kunt u gemakkelijk verbinding maken met een gigabit netwerk via de USB -C™ poort van uw laptop. Deze gigabit Ethernet (GbE) netwerkadapter biedt betrouwbare netwerkverbindingen - zelfs zonder stuurprogramma's te hoeven installeren. De gestroomlijnde zilveren design past perfect bij uw MacBook, en elke laptop of Chromebook™ met een soortgelijke look.

Gestroomlijnd design en goede mobiliteit

Geproduceerd met een hoogwaardige aluminium behuizing met zilveren finish, past de netwerkadapter perfect bij uw MacBook, en elke laptop of Chromebook™ met een soortgelijke kleur. Door zijn compactheid en draagbaarheid is deze USB-netwerkadapter de ideale laptopaccessoire. U hoeft geen voedingsadapter meer mee te nemen om de adapter te gebruiken, omdat de adapter direct vanaf de USB-hostpoort wordt gevoed.

Eenvoudige installatie dankzij native stuurprogrammaondersteuning

Gebruiksklaar in een mum van tijd. Steek de adapter gewoon in de USB-C poort van uw laptop en maak verbinding met uw netwerk. De adapter-chipset biedt native stuurprogramma-ondersteuning in Chrome OS™, Mac OS 10.10 en Windows® 8.1.

Krachtige gigabit netwerkverbindingen

De USB Type-C™ netwerkadapter ondersteunt de volledige gigabit bandbreedte door de snelheid van USB 3.0 Gen 1 (5 Gbps) te benutten. U hebt toegang tot zeer grote bestanden via het netwerk met gigabitsnelheden.

Probleemloze verbindingen via USB-Type-C

De USB Type-C connector is kleiner en gemakkelijker te gebruiken dan vorige USB connectors. Dankzij het omkeerbare design kunt u deze connector in uw apparaten steken ongeacht welke kant omhoogwijst. Steek de kabel er telkens weer correct in - frustratie of beschadigde poorten behoren tot het verleden.

De US1GC30A wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Voeg een vaste netwerkverbinding toe aan uw USB-C laptop
- Dankzij de zilveren finish is het de ideale accessoire voor uw MacBook, Chromebook of elke laptop met een soortgelijke kleur
- Breid uw laptop of desktop uit met gigabit Ethernet-mogelijkheden zonder de computer te hoeven openen of een beschikbare uitbreidingsleuf te hoeven gebruiken
- Sluit uw laptop aan op een gigabit netwerk - ideaal voor kleine bedrijven, kantoor aan huis, netwerkapplicaties voor afdelingen en netwerk gaming

Features

- Voeg een gigabit Ethernet-netwerkverbinding toe aan uw computer via de USB-C poort
- Gestroomlijnde zilveren finish past perfect bij uw MacBook, en elke laptop of Chromebook met een soortgelijke kleur
- Thunderbolt 3 port compatible
- Native stuurprogramma ondersteuning in Chrome OS, Mac OS 10.10, Windows 8.1 voor eenvoudige installatie
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- Compacte en lichtgewicht uitvoering voor maximale mobiliteit
- Ondersteunt 10/100/1000 Mbps autodetectie
- Compatibel met IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
- Ondersteunt IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- Ondersteunt Checksum en Large Send Offload
- Tot 9K Jumbo Frame ondersteuning
- Ondersteunt Wake-on-LAN
- IEEE 802.3az energiezuinige Ethernet-ondersteuning

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.1 Gen 1
	Chipsetcode	Realtek - RTL8153
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
	Interface	RJ45 (gigabit Ethernet)
	Poorten	1
Prestaties	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Maximale kabellengte	0.6 in [1.5 cm]
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)	Externe poorten	1 - RJ-45 Vrouwelijk
	Type connector(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® 10.7 tot 10.14 <i>VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in het Mac-besturingssysteem</i> Linux kernel 2.6.25 tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB Type-C poort
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
	Vochtigheid	20% ~ 90% RV
Fysieke eigenschappen	Breedte product	0.9 in [24 mm]
	Form Factor	Aangesloten kabel
	Gewicht product	1.2 oz [34 g]
	Hoogte product	0.7 in [17 mm]
	Kleur	Zilver
	Lengte product	2.6 in [65 mm]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	3.7 oz [106 g]

**Wat wordt er
meegeleverd**

Meegeleverd

1 - USB-C naar GbE netwerkadapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.