

### Produkt Datenblatt Gehörschutzstöpsel uvex xact-fit

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

#### Produktcharakteristik:

Die innovativen Stöpsel passen sich dem Ohr perfekt an. Ihr neuartiges Design für das linke und rechte Ohr ist der Anatomie des Ohrs nachempfunden. Das reduziert spürbar den Druck im Ohrkanal. Die ergonomische Formgebung sorgt nicht nur für besten Tragekomfort, sondern macht auch die Handhabung besonders leicht.

#### EINFACHES EINSETZEN

- ergonomisch geformte Stiele (für linkes und rechtes Ohr)
  - einfaches und schnelles Einsetzen
- der Griff f des Stieles verfügt über eine Aussparung für den Daumen, um ein richtiges Einsetzen zu gewährleisten

#### ERHÖHTER TRAGEKOMFORT

- ergonomisch geformte Stiele für reduzierten Druck im Ohrkanal und optimale Anpassung an den Gehörgang
- oval geformte Schaumstoffstöpsel, dem Gehörgang nachempfunden

#### LÄNGENVERSTELLBARE KORDEL

#### HYGIENISCH

- Stöpsel müssen nicht gerollt und somit vor dem Einsetzen nicht angefasst werden
- Schaumstoffstöpsel austauschbar → vermindertes Risiko der Verwendung von verschmutzten Schaumstoffstöpseln

#### UMWELTBEWUSST

- Stöpsel und Stiel trennbar, Stiel wiederverwendbar (weniger Müll)
- frei von PVC
- silikonfrei
- Produkt ist ohne Verwendung von Klebstoffen verarbeitet

#### VEREINFACHTE ÜBERWACHUNG DER GEHÖRSCHUTZ-TRAGEPFLICHT


- Stöpsel sind, durch den Stiel, von weitem erkennbar

Material: Stöpsel: PU-Schaum  
Stiel: Polypropylen  
Kordel: Polypropylen/Polyester  
Kordel-Verstellclip: SEBS

**Kordellänge:** 350-650 mm (längenverstellbar)



## Dämmwerte:



SNR: 26 dB

H: 28dB

M: 23dB

L: 19dB

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

## Varianten/Farbe:

Artikel-Nr.	Farbe/Ausführung	Verpackungseinheit
2124.001	grau/lime, mit Stiel und Kordel	50 Paar, paarweise in Minibox
2124.002	Ersatzstöpsel, lime	250 Paar, 5 Paar in Minibox
2124.003	Ersatzstöpsel, lime	400 Paar lose in Nachfüllbox
2124.124	Ersatzstöpsel, lime	1 xact fit, 2 Ersatzstöpsel

Normanforderung: EN 352-2

Zusatanforderung: W

Tragedauerempfehlung Stöpsel: maximal 1 Arbeitstag