



Hauptkenndaten

Produktserie	Mureva BOX
Produkt oder Komponententyp	Abzweigdose
Farbton	Grau RAL 7035
Menge pro Satz	5 Stück

Zusatzdaten

Befestigung Geräteverdrahtung	Wandgehäuse
Kabeleinführung	Durchführungen
Befestigung	Aufschnappbar Deckel
Basisabmessungen	60 x 60 x 40 mm
Kabeleinführungsnummer	4 Ösen Ø 20 mm
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Gehäuse PP (Polypropylen) Deckel SBS (styrene butadiene styrene) Durchführungen
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II gemäß IEC 536
Höhe	50 mm
Breite	72 mm
Tiefe	72 mm
Produktgewicht	0,044 kg

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-40 °C
Schutzart (IP)	IP55 gemäß IEC 60529
Schutzart (IK)	IK07 gemäß EN 50102
Brandbeständigkeit	650 °C
Normen	EN 60670
Produktzertifizierungen	CE
Umweltbedingungen	Halogenfrei

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Compliant - since 1838 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Die in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte. Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollständige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzuführen. Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind für den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.