


TA

Service-Handcrimpwerkzeug

Service hand crimping tool

Crimpzange mit festmontierten Crimpbacken für offene Crimphülsen

Crimping tool with fixed crimping dies for open crimp barrels



Beschreibung Description		Bestell-Nr. Part No.
<p>Service-Crimpzange für zwei unterschiedliche Crimpbereiche Länge: 195 mm Gewicht: 370 g</p> <p><i>Service tool for two different wire gauges length: 195 mm weight: 370 g</i></p>		<p>TA 0100 146</p>

- Festmontierte Crimpbacken mit zwei unterschiedlichen Crimpprofilen
- Anschlußbereiche von 0,14 - 0,5 mm<sup>2</sup> (gelbe Markierung) und 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup> (rot)
- Federndes Klemmblech zur Kontaktarretierung und -positionierung
- Einfache Handhabung

- two types of fixed crimping dies
- wire gauges from 0,14 - 0,5mm<sup>2</sup> (color code yellow) and 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup> (red)
- spring loaded contact positioning and fixing
- easy handling

<p>Die Service-Crimpzange ist geeignet für folgende Kontakte: The service tool is suitable for the following contacts:</p>							
für Kontakte <sup>1)</sup> for contacts <sup>1)</sup>	für Serie for series	Anschlußbereich Wire gauge in mm <sup>2</sup>	Farbcode Color code	für Kontakte <sup>1)</sup> for contacts <sup>1)</sup>	für Serie for series	Anschlußbereich Wire gauge in mm <sup>2</sup>	Farbcode Color code
VN01 016 0003(.)	C16-1	0,14-0,5 <a href="#">2408579</a>	gelb / yellow	VN01 010 0025(.)	C093	0,5-1,5	rot / red
VN02 016 0003(.)	C16-1	0,14-0,5 <a href="#">2408585</a>	gelb / yellow	VN02 010 0025(.)	C093	0,5-1,5	rot / red
VN01 016 0011(.)	C16-1	0,14-0,5	gelb / yellow	VN02 010 0038(.)	C093	0,5-1,5	rot / red
VN01 016 0004(.)	C16-1	0,5-1,5	rot / red	VN02 006 0011(.)	C143	0,14-0,5	gelb / yellow
VN01 015 0005(.)	C16-3	0,14-0,5 <a href="#">2408557</a>	gelb / yellow	VN02 006 0012(.)	C143	0,5-1,5	rot / red
VN02 015 0005(.)	C16-3	0,14-0,5 <a href="#">2408563</a>	gelb / yellow	VN01 016 0003(.)	C146 / C16-3	0,14-0,5	gelb / yellow
VN01 015 0005(.)	C091	0,14-0,5	gelb / yellow	VN02 016 0003(.)	C146 / C16-3	0,14-0,5	gelb / yellow
VN02 015 0005(.)	C091	0,14-0,5	gelb / yellow	VN01 025 0001(.)	C146 / C16-3	0,5-1,5 <a href="#">2408620</a>	rot / red
VN01 010 0024(.)	C093	0,14-0,5	gelb / yellow	VN02 025 0001(.)	C146 / C16-3	0,5-1,5 <a href="#">2408636</a>	rot / red
VN02 010 0024(.)	C093	0,14-0,5	gelb / yellow	VN01 025 0007(.)	C146	0,5-1,5	rot / red
VN02 010 0037(.)	C093	0,14-0,5	gelb / yellow	VN01 016 0002(.)	C146 / C16-3	0,5-1,5 <a href="#">2408591</a>	rot / red
VN01 010 0015(.)	C093	0,14-0,5	gelb / yellow	VN02 016 0002(.)	C146 / C16-3	0,5-1,5 <a href="#">2408614</a>	rot / red
VN02 010 0015(.)	C093	0,14-0,5	gelb / yellow	VN01 010 0024(.)	C164	0,14-0,5	gelb / yellow
				VN01 010 0025(.)	C164	0,5-1,5	rot / red
				VN02 010 0025(.)	C164	0,5-1,5	rot / red

<sup>1)</sup> Crimpform BO; Erläuterungen der Bestell-Nr. für Kontakte siehe Seite 26.

<sup>1)</sup> Crimp form BO; Explanation for the Part No. for contacts see page 26.